



Plně izolované plastové kryty našich zkoušeček průchodnosti jsou nárazuvzdorné a nerozbitné, díky čemuž jsou ideální pro každodenní použití i v drsných podmínkách. Vestavěná svítilna usnadňuje rychlé a bezpečné vyhledání vadných kabelů. Výsledky zkoušky průchodnosti mohou být předány vizuálně nebo akusticky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Testovací nástroje, Testovací zařízení
Číslo objednávky	2436690000
Typ	VT CTL
GTIN (EAN)	4050118450040
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 143.5 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou
 Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 7cl
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku Testery průchodnosti

Měřicí a testovací zařízení

Rozsah měření AC napětí	0.1 - 400 V	Displej	Vizuálně a akusticky
Stupeň krytí	IP44	Typ baterie	1,5 V akumulátor typu AAA
Zkouška propojení	Ano – optický + bzučák	Testováno a schváleno dle	DIN EN 61010-1

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		

