

**HS 3.2-9.5/25 MM Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Smršťovací pouzdro umožňuje 2stranný potisk a lze je použít pro značení a oddělení vodičů a kabelů. Pružný, teplem smrštitelný materiál umožňuje trvalé a dokonalé nasazení na vodič, čímž šetří prostor.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Verze            | Označení vodičů a kabelů, 3.2 - 9.5 mm, 25.4 x 15.1 mm, Žlutá |
| Číslo objednávky | <a href="#">2437680000</a>                                    |
| Typ              | HS 3.2-9.5/25 MM Y                                            |
| GTIN (EAN)       | 4050118461169                                                 |
| Množství         | 1000 items                                                    |

## Technické údaje

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |             |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 0.77 mm | Hloubka (v palcích) | 0.0303 inch |
| Výška          | 25.4 mm | Výška (v palcích)   | 1 inch      |
| Šířka          | 15.1 mm | Šířka (v palcích)   | 0.5945 inch |
| Čistá hmotnost | 0.5 g   |                     |             |

## Teploty

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Rozsah provozní teploty | -55...135 °C |
|-------------------------|--------------|

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Obecné údaje

|                               |                                                    |                               |                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ tisku                     | prázdný                                            | Šířka                         | 15.1 mm                                                            |
| Rozsah provozní teploty, max. | 135 °C                                             | Rozsah provozní teploty, min. | -55 °C                                                             |
| Barevný                       | Žlutá                                              | Halogen                       | Ano                                                                |
| Základní materiál             | Polyolefin                                         | Tištěné znaky                 | bez                                                                |
| Doporučená odvětví            | Výrobní průmysl, Energie, Výrobce zařízení, Stroje | kompatibilní tiskárna         | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| Rozsah provozní teploty       | -55...135 °C                                       | Počet na roli                 | 1000                                                               |


## Označení vodičů a kabelů

|                                  |                        |                           |                    |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| Halogen                          | Ano                    | Průřez vodiče, max.       | 16 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče, min.              | 4 mm <sup>2</sup>      | Vnější prům. vodiče, max. | 9.5 mm             |
| Vnější prům. vodiče, min.        | 3.2 mm                 | Rychlost smršťování       | 3:1                |
| Doporučená teplota na smršťování | 90 °C                  | Vnější prům. vodiče       | 3.2 - 9.5 mm       |
| Průřez připojeného vodiče        | 4 - 16 mm <sup>2</sup> |                           |                    |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

## Nákresy



**HS 3.2-9.5/25 MM Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****Inkoustové pásky**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

**Všeobecné objednací údaje**


|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Typ        | RIBBON MM-HS 60/300 SW     | Verze      |
| Číslo      | <a href="#">2448880000</a> | Ink ribbon |
| objednávky |                            |            |
| GTIN (EAN) | 4050118462944              |            |
| Množství   | 1 ST                       |            |

**THM MULTIMARK**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

**Všeobecné objednací údaje**

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| Typ        | MULTIMARK ROLLER 115       | Verze |
| Číslo      | <a href="#">1357420000</a> |       |
| objednávky |                            |       |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |       |
| Množství   | 1 ST                       |       |

**THM MULTIMARK PLUS**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

**HS 3.2-9.5/25 MM Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****Všeobecné objednací údaje**

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| Typ        | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Verze |
| Číslo      | <a href="#">2672590000</a> |       |
| objednávky |                            |       |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |       |
| Množství   | 1 ST                       |       |