



Smršťovací pouzdro umožňuje 2stranný potisk a lze je použít pro značení a oddělení vodičů a kabelů. Pružný, teplem smrštitelný materiál umožňuje trvalé a dokonalé nasazení na vodič, čímž šetří prostor.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Označení vodičů a kabelů, 6.4 - 19.1 mm, 25.4 x 30.9 mm, Žlutá
Číslo objednávky	2437760000
Typ	HS 6.4-19.1/25 MM Y
GTIN (EAN)	4050118458015
Množství	800 items

HS 6.4-19.1/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.77 mm	Hloubka (v palcích)	0.0303 inch
Výška	25.4 mm	Výška (v palcích)	1 inch
Šířka	30.9 mm	Šířka (v palcích)	1.2165 inch
Čistá hmotnost	0.8 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-55...135 °C
-------------------------	--------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Typ tisku	prázdný	Šířka	30.9 mm
Rozsah provozní teploty, max.	135 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-55 °C
Barevný	Žlutá	Halogen	Ano
Základní materiál	Polyolefin	Tištěné znaky	bez
Doporučená odvětví	Výrobní průmysl, Energie, Výrobce zařízení, Stroje	kompatibilní tiskárna	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
Rozsah provozní teploty	-55...135 °C	Počet na roli	800


Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ano	Průřez vodiče, max.	70 mm ²
Průřez vodiče, min.	16 mm ²	Vnější prům. vodiče, max.	19.1 mm
Vnější prům. vodiče, min.	6.4 mm	Rychlost smršťování	3:1
Doporučená teplota na smršťování	90 °C	Vnější prům. vodiče	6.4 - 19.1 mm
Průřez připojeného vodiče	16 - 70 mm ²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Nákresy



HS 6.4-19.1/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Verze
Číslo objednávky	2448880000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118462944	
Množství	1 ST	

THM MULTIMARK



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	MULTIMARK ROLLER 115	Verze
Číslo objednávky	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Množství	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Příslušenství

Všeobecné objednávací údaje

Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Verze
Číslo objednávky	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Množství	1 ST	