

## HS-HF 1.2-2.4/25 MM W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Smršťovací pouzdro umožňuje 2stranný potisk a lze je použít pro značení a oddělení vodičů a kabelů. Pružný, teplem smrštitelný materiál umožňuje trvalé a dokonalé nasazení na vodič, čímž šetří prostor.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | Označení vodičů a kabelů, 1.2 - 2.4 mm, 25.4 x 4.2 mm, Bílá |
| Číslo objednávky | <a href="#">2437830000</a>                                  |
| Typ              | HS-HF 1.2-2.4/25 MM W                                       |
| GTIN (EAN)       | 4050118461282   |
| Množství         | 2000 items  |

## HS-HF 1.2-2.4/25 MM W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Osvědčení

ROHS Shoda

### Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |             |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 0.77 mm | Hloubka (v palcích) | 0.0303 inch |
| Výška          | 25.4 mm | Výška (v palcích)   | 1 inch      |
| Šířka          | 4.2 mm  | Šířka (v palcích)   | 0.1654 inch |
| Čistá hmotnost | 0.22 g  |                     |             |

### Teploty

Rozsah provozní teploty -55...105 °C

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky  
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Obecné údaje


|                               |  |                               |              |
|-------------------------------|--|-------------------------------|--------------|
| Typ tisku                     | prázdný  | Šířka                         | 4.2 mm       |
| Rozsah provozní teploty, max. | 105 °C   | Rozsah provozní teploty, min. | -55 °C       |
| Barevný                       | Bílá   | Halogen                       | Ne           |
| Základní materiál             | Polyolefin   | Tištěné znaky                 | bez          |
| kompatibilní tiskárna         | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> | Rozsah provozní teploty       | -55...105 °C |
| Počet na roli                 | 2000   |                               |              |

### Označení vodičů a kabelů

|                                  |                            |                           |                     |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|
| Halogen                          | Ne                         | Průřez vodiče, max.       | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče, min.              | 0.25 mm <sup>2</sup>       | Vnější prům. vodiče, max. | 2.4 mm              |
| Vnější prům. vodiče, min.        | 1.2 mm                     | Rychlost smršťování       | 2:1                 |
| Doporučená teplota na smršťování | 90 °C                      | Vnější prům. vodiče       | 1.2 - 2.4 mm        |
| Průřez připojeného vodiče        | 0.25 - 0.5 mm <sup>2</sup> |                           |                     |

### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |



## HS-HF 1.2-2.4/25 MM W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

### Všeobecné objednací údaje

|                     |                            |            |
|---------------------|----------------------------|------------|
| Typ                 | RIBBON MM-HS 60/300 SW     | Verze      |
| Číslo<br>objednávky | <a href="#">2448880000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN)          | 4050118462944              |            |
| Množství            | 1 ST                       |            |

### THM MULTIMARK



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

### Všeobecné objednací údaje

|                     |                            |       |
|---------------------|----------------------------|-------|
| Typ                 | MULTIMARK ROLLER 115       | Verze |
| Číslo<br>objednávky | <a href="#">1357420000</a> |       |
| GTIN (EAN)          | 4050118160314              |       |
| Množství            | 1 ST                       |       |

### THM MULTIMARK PLUS



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

## HS-HF 1.2-2.4/25 MM W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

|                     |                            |       |
|---------------------|----------------------------|-------|
| Typ                 | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Verze |
| Číslo<br>objednávky | <a href="#">2672590000</a> |       |
| GTIN (EAN)          | 4050118708097              |       |
| Množství            | 1 ST                       |       |