

## HS-HF 12.7-25.4/25 MM W


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Smršťovací pouzdro umožňuje 2stranný potisk a lze je použít pro značení a oddělení vodičů a kabelů. Pružný, teplem smrštitelný materiál umožňuje trvalé a dokonalé nasazení na vodič, čímž šetří prostor.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Označení vodičů a kabelů, 12.7 - 25.4 mm, 25.4 x 40.5 mm, Bílá
Číslo objednávky	<a href="#">2437910000</a>
Typ	HS-HF 12.7-25.4/25 MM W
GTIN (EAN)	4050118460971
Množství	400 items

## HS-HF 12.7-25.4/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.77 mm	Hloubka (v palcích)	0.0303 inch
Výška	25.4 mm	Výška (v palcích)	1 inch
Šířka	40.5 mm	Šířka (v palcích)	1.5945 inch
Čistá hmotnost	1.6 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty -55...105 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Obecné údaje


Typ tisku	prázdný	Šířka	40.5 mm
Rozsah provozní teploty, max.	105 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-55 °C
Barevný	Bílá	Halogen	Ne
Základní materiál	Polyolefin	Tištěné znaky	bez
kompatibilní tiskárna	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>	Rozsah provozní teploty	-55...105 °C
Počet na roli	400		

## Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	120 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, min.	35 mm <sup>2</sup>	Vnější prům. vodiče, max.	25.4 mm
Vnější prům. vodiče, min.	12.7 mm	Rychlost smršťování	2:1
Doporučená teplota na smršťování	90 °C	Vnější prům. vodiče	12.7 - 25.4 mm
Průřez připojeného vodiče	35 - 120 mm <sup>2</sup>		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



## HS-HF 12.7-25.4/25 MM W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">2448880000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118462944		
Množství	1 ST		

### THM MULTIMARK



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	MULTIMARK ROLLER 115	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">1357420000</a>		
GTIN (EAN)	4050118160314		
Množství	1 ST		

### THM MULTIMARK PLUS



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

## HS-HF 12.7-25.4/25 MM W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">2672590000</a>	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Množství	1 ST	