


HS-HF 12.7-25.4/50 MM W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Smršťovací pouzdro umožňuje 2stranný potisk a lze je použít pro značení a oddělení vodičů a kabelů. Pružný, teplem smrštitelný materiál umožňuje trvalé a dokonalé nasazení na vodič, čímž šetří prostor.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | Označení kabelů, Označení vodičů a kabelů, 12.7 - 25.4 mm, 50.8 x 40.5 mm, Bílá |
| Číslo objednávky | 2437930000 |
| Typ | HS-HF 12.7-25.4/50 MM W |
| GTIN (EAN) | 4050118460728 |
| Množství | 200 items |

HS-HF 12.7-25.4/50 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 0.77 mm | Hloubka (v palcích) | 0.0303 inch |
| Výška | 50.8 mm | Výška (v palcích) | 2 inch |
| Šířka | 40.5 mm | Šířka (v palcích) | 1.5945 inch |
| Čistá hmotnost | 3.2 g | | |

Teploty

| | |
|-------------------------|--------------|
| Rozsah provozní teploty | -55...105 °C |
|-------------------------|--------------|

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Obecné údaje


| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------|--------------|
| Typ tisku | prázdný | Šířka | 40.5 mm |
| Rozsah provozní teploty, max. | 105 °C | Rozsah provozní teploty, min. | -55 °C |
| Barevný | Bílá | Halogen | Ne |
| Základní materiál | Polyolefin | Tištěné znaky | bez |
| kompatibilní tiskárna | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS | Rozsah provozní teploty | -55...105 °C |
| Počet na roli | 200 | | |

Označení vodičů a kabelů

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| Halogen | Ne | Průřez vodiče, max. | 120 mm ² |
| Průřez vodiče, min. | 35 mm ² | Vnější prům. vodiče, max. | 25.4 mm |
| Vnější prům. vodiče, min. | 12.7 mm | Rychlost smršťování | 2:1 |
| Doporučená teplota na smršťování | 90 °C | Vnější prům. vodiče | 12.7 - 25.4 mm |
| Průřez připojeného vodiče | 35 - 120 mm ² | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |



HS-HF 12.7-25.4/50 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---------------------|----------------------------|------------|
| Typ | RIBBON MM-HS 60/300 SW | Verze |
| Číslo objednávky | 2448880000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118462944 | |
| Množství | 1 ST | |

THM MULTIMARK



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---------------------|----------------------------|-------|
| Typ | MULTIMARK ROLLER 115 | Verze |
| Číslo objednávky | 1357420000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | |
| Množství | 1 ST | |

THM MULTIMARK PLUS



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

HS-HF 12.7-25.4/50 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|---------------------|----------------------------|-------|
| Typ | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Verze |
| Číslo objednávky | 2672590000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| Množství | 1 ST | |