

CRIMPFIX E**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Pro automatické odizolování a krimpování
- Časově úsporná a efektivní práce
- Snadno seřaditelné podle příslušného rozsahu průřezů
- Odizolování a krimpování v jediném pracovním kroku
- Zpracování pouzder a kontaktů od jiných výrobců může způsobit chyby a poškodit stroj!

Všeobecné objednací údaje

Verze	Automatic stripper and crimper, 0.5mm ² , 2.5mm ²
Číslo objednávky	2439140000
Typ	CRIMPFIX E
GTIN (EAN)	4050118451917
Množství	1 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do	2025-01-06T00:00:00+01:00
Alternativní výrobek	CRIMPFIX ECO

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	349 mm	Hloubka (v palcích)	13.7401 inch
Výška	230 mm	Výška (v palcích)	9.0551 inch
Šířka	288 mm	Šířka (v palcích)	11.3386 inch
Čistá hmotnost	14000 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

PW65 údržba - automatické odizolování/nalisování koncovek

Rozsah odizolování	0,5–2,5 mm ² (~ AWG 20–14)	Hlavice	Elektromechanické
Doba pulzu	approx. 1.8 sec	Nalisování koncovek	Trapézové
Průřez koncovek, max.	2.5 mm ²	Průřez koncovek, min.	0.5 mm ²
Krimpovací rozsah, max.	2.5 mm ²	Krimpovací rozsah, min.	0.5 mm ²
Délka nalisování koncovek	8 mm	Spotřební materiál	Spojené koncové dutinky na vodiče, s plastovým límcem
Délka koncové dutinky na vodiče	14 mm	Elektrické připojení	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

Příslušenství

Příslušenství / náhradní díly



- Pro automatické odizolování a krimpování
- Časově úsporná a efektivní práce
- Snadno seřiditelné podle příslušného rozsahu průřezů
- Odizolování a krimpování v jediném pracovním kroku
- Zpracování pouzder a kontaktů od jiných výrobců může způsobit chyby a poškodit stroj!

Všeobecné objednávací údaje

Typ	AIMESA CF U/LS TIN	Verze
Číslo	1132150000	Automatické přístroje, Náhradní díl
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248920082	
Množství	1 ST	
Typ	HAKL/TPKL CF ECO	Verze
Číslo	9205810000	Příslušenství, Náhradní díl
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248814008	
Množství	1 ST	