

## FAD 1771-WA/WC SL10 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Adaptéry pro migraci – PLC-5.

Čelní adaptéry s předmontovanými kabely umožňují bezpečný přechod z karet PLC-5 na jiné systémy PLC/DCS nebo moduly u-remote společnosti Weidmüller.

### Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	2448650000
Typ	<a href="#">FAD 1771-WA/WC SL10 M</a>
GTIN (EAN)	8430243333931
Množství	1 items
Stav objednávky	Přerušeno
Alternativní výrobek	<a href="#">FAD 1771-WA/WC SL10 M US</a>

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	53 mm	Hloubka (v palcích)	2.0866 inch
Výška	269 mm	Výška (v palcích)	10.5905 inch
Šířka	32 mm	Šířka (v palcích)	1.2598 inch
Délka	269 mm	Délka (v palcích)	10.5905 inch
Čistá hmotnost	158 g		

### Teploty

Skladovací teplota 0...50 °C Provozní teplota 0...50 °C

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky  
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Údaje o připojení

Připojení k PLC SL 3,5/F 10p konektor

### Jmenovité údaje

Max. proud na kanál 2 A Celkový provozní proud 8 A

### Koordinace izolace (EN50178)

Podle normy	DIN EN 50178	Jmenovité napětí izolace	< 300 V AC
Kategorie přepětí	II	Závažnost úrovně znečištění	2
Zkušební napětí izolace AC	1.2 kV		

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

# Nákresy

