

FAD 1771-WF SL18 M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Adaptéry pro migraci – PLC-5.

Čelní adaptéry s předmontovanými kabely umožňují bezpečný přechod z karet PLC-5 na jiné systémy PLC/DCS nebo moduly u-remote společnosti Weidmüller.

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	2448690000
Typ	FAD 1771-WF SL18 M
GTIN (EAN)	4050118462487
Množství	1 items
Stav objednávky	Přerušeno
Alternativní výrobek	FAD 1771-WF SL18 M US

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	53 mm	Hloubka (v palcích)	2.0866 inch
Výška	269 mm	Výška (v palcích)	10.5905 inch
Šířka	32 mm	Šířka (v palcích)	1.2598 inch
Délka	269 mm	Délka (v palcích)	10.5905 inch
Čistá hmotnost	139.92 g		

Teploty

Skladovací teplota	0...50 °C	Provozní teplota	0...50 °C
--------------------	-----------	------------------	-----------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Údaje o připojení

Připojení k PLC	SL 3,5/F 18p konektor
-----------------	-----------------------

Jmenovité údaje

Max. proud na kanál	2 A	Celkový provozní proud	8 A
---------------------	-----	------------------------	-----

Koordinace izolace (EN50178)

Podle normy	DIN EN 50178	Jmenovité napětí izolace	< 250 V AC
Kategorie přepětí	II	Závažnost úrovně znečištění	2
Zkušební napětí izolace AC	1.2 kV		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

Nákresy

