

HDC XX6A01 MFSM12X-0300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Kompaktní**

Tento nový dvoupólový přípojnícový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Data use
Číslo objednávky	2450440300
Typ	HDC XX6A01 MFSM12X-0300
GTIN (EAN)	4050118464542
Množství	1 items

HDC XX6A01 MFSM12X-0300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

0.01 g

Teploty

Mezní teplota

-40 °C ... 90 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu s výjimkou

Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Obecné údaje

Počet pólů

8

Kódování

X-kódování

Přenosová rychlost

10 Gbps, 10 Gbit/s

Kategorie

Cat. 6A

Jmenovitý proud

0.5 A

Typ

Zástrčka

Verze pro opačnou stranu

Konektor samice, rovný, M12X

Délka kabelu

3 m

Povrch kontaktu

Au (zlato)

Odpor izolace

≥ 108 Ω

Jmenovité napětí

50 V

Cykly zapojování

\u2265 100

Závažnost znečištění

2

Verze pro stranu modulu

Konektor samec

Technické specifikace kabelu

Délka kabelu

3 m

Barva opláštění

Modrá

Stíněný

Ano

Halogen

Ne

Izolace

Expandovaný

Materiál pláště

Radox EM 104

Barevné kódování

bílá / oranžová, oranžová, bílá / zelená, zelená, bílá / hnědá, hnědá, bílá / modrá, modrá

Vnější průměr

Průměr

8.1 mm

Značky

±

Tolerance

0.5

Vnější průměr

8.1 mm ± 0.5

Klasifikace

ETIM 8.0

EC002599

ETIM 9.0

EC002599

ETIM 10.0

EC002599

ECLASS 14.0

27-06-03-07

ECLASS 15.0

27-06-03-07

Nákresy

M12	1	White, Orange	1	M12
	2	Orange	2	
	3	White, Green	3	
	4	Green	4	
	5	White, Brown	5	
	6	Brown	6	
	7	White, Blue	7	
	8	Blue	8	