


HDC XX5E01 MFSM12D-4000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Kompaktní

Tento nový dvoupólový přípojnicový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Data use
Číslo objednávky	2450454000
Typ	HDC XX5E01 MFSM12D-4000
GTIN (EAN)	4050118465365
Množství	1 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2025-09-30T00:00:00+02:00

HDC XX5E01 MFSM12D-4000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0 g

Teploty

Mezní teplota -30 °C ... 90 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou

Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Obecné údaje

Počet pólů	4	Délka kabelu	40 m
Kódování	D-kódování	Povrch kontaktu	Au (zlato)
Přenosová rychlost	100 MBit/s	Odpor izolace	≥ 108 Ω
Kategorie	Cat. 5e	Jmenovité napětí	250 V
Jmenovitý proud	4 A	Cykly zapojování	≥ 100
Typ	Zástrčka	Závažnost znečištění	2
Verze pro opačnou stranu	Konektor samice, rovný, M12D	Verze pro stranu modulu	Konektor samec

Technické specifikace kabelu

Délka kabelu	40 m
Barva opláštění	Zelená
Stíněný	Ano
Halogen	Ne, bez obsahu halogenů
Izolace	PE
Materiál pláště	PUR
Barevné kódování	bílá, žlutá, modrá, oranžová
Vnější průměr	Průměr 6.5 mm
	Značky ±
	Tolerance 0.2 mm
Vnější průměr	6.5 mm ± 0.2 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

Nákresy

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4

