

**HDC XX5E01 MMSRJ45-0150****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Kompaktní**

Tento nový dvoupólový přípojnícový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
|                  |                                         |
| Číslo objednávky | 2450490150                              |
| Typ              | <a href="#">HDC XX5E01 MMSRJ45-0150</a> |
| GTIN (EAN)       | 4050118508109                           |
| Množství         | 1 items                                 |

## HDC XX5E01 MMSRJ45-0150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|                |          |
|----------------|----------|
| Čistá hmotnost | 108.24 g |
|----------------|----------|

## Teploty

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Mezní teplota | -30 °C ... 90 °C |
|---------------|------------------|

## Shoda produktu s prostředím

|                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS                     | V souladu s výjimkou                 |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                        | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                              | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |

## Obecné údaje

|                          |                             |                         |                |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| Počet pólů               | 4                           | Délka kabelu            | 1.5 m          |
| Kódování                 | D-kódování                  | Povrch kontaktu         | Au (zlato)     |
| Přenosová rychlost       | 100 MBit/s                  | Odpor izolace           | ≥ 108 Ω        |
| Kategorie                | Cat. 5e                     | Jmenovité napětí        | 250 V          |
| Jmenovitý proud          | 4 A                         | Cykly zapojování        | ≥ 100          |
| Typ                      | Zástrčka                    | Závažnost znečištění    | 2              |
| Verze pro opačnou stranu | Konektor samec, rovný, RJ45 | Verze pro stranu modulu | Konektor samec |

## Technické specifikace kabelu

|                  |                              |        |
|------------------|------------------------------|--------|
| Délka kabelu     | 1.5 m                        |        |
| Barva opláštění  | Zelená                       |        |
| Stíněný          | Ano                          |        |
| Halogen          | Ne, bez obsahu halogenů      |        |
| Izolace          | PE                           |        |
| Materiál pláště  | PUR                          |        |
| Barevné kódování | bílá, žlutá, modrá, oranžová |        |
| Vnější průměr    | Průměr                       | 6.5 mm |
|                  | Značky                       | ±      |
|                  | Tolerance                    | 0.2 mm |
| Vnější průměr    | 6.5 mm ± 0.2 mm              |        |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 |             |             |