



Kompaktní

Tento nový dvoupólový přípojnicový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Číslo objednávky | 2451080100 |
| Typ | HDC XX5E01 FMSRJ45-0100 |
| GTIN (EAN) | 4050118467994 |
| Množství | 1 items |

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 77.44 g

Teploty

Mezní teplota -30 °C ... 90 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou

Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Obecné údaje

| | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|
| Počet pólů | 4 | Délka kabelu | 1 m |
| Kódování | D-kódování | Povrch kontaktu | Au (zlato) |
| Přenosová rychlost | 100 MBit/s | Odpor izolace | ≥ 108 Ω |
| Kategorie | Cat. 5e | Jmenovité napětí | 250 V |
| Jmenovitý proud | 4 A | Cykly zapojování | ≥ 100 |
| Závažnost znečištění | 2 | Verze pro opačnou stranu | Konektor samec, rovný, RJ45 |
| Verze pro stranu modulu | Konektor samice | | |

Technické specifikace kabelu

| | |
|------------------|--|
| Délka kabelu | 1 m |
| Barva opláštění | Zelená |
| Stíněný | Ano |
| Halogen | Ne, bez obsahu halogenů |
| Izolace | PE |
| Materiál pláště | PUR |
| Barevné kódování | bílá, žlutá, modrá, oranžová |
| Vnější průměr | Průměr 6.5 mm Značky ± Tolerance 0.2 |
| Vnější průměr | 6.5 mm ± 0.2 |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ETIM 10.0 | EC002599 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 | | |

Nákresy

| RJ45 | | M12 |
|------|--------|-----|
| 1 | yellow | 1 |
| 3 | white | 2 |
| 2 | orange | 3 |
| 6 | blue | 4 |