

**HDC XX5E01 MMSM12D-0030**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Kompaktní  
dvoupólový sběrniceový modul pojme datové vložky pro  
Megabit i Gigabit a umožňuje přenos dvou linek v jed-  
nom modulu. Je velmi univerzální – vhodný pro železniční  
kabely, průmyslové kabely, aplikace v energetických řetě-  
zech, Profibus i pro datové konektory montované přímo na  
místě.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |   |
|------------------|---|
| Číslo objednávky | 2451110030                              |
| Typ              | <a href="#">HDC XX5E01 MMSM12D-0030</a> |
| GTIN (EAN)       | 4050118778526                           |
| Množství         | 1 items                                 |

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 45 g

## Teploty

Mezní teplota -30 °C ... 90 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou

Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

## Obecné údaje

|                         |                |                          |                             |
|-------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|
| Počet pólů              | 4              | Délka kabelu             | 0.3 m                       |
| Kódování                | D-kódování     | Povrch kontaktu          | Au (zlato)                  |
| Přenosová rychlost      | 100 MBit/s     | Odpor izolace            | ≥ 108 Ω                     |
| Kategorie               | Cat. 5e        | Jmenovité napětí         | 250 V                       |
| Jmenovitý proud         | 4 A            | Cykly zapojování         | ≤ 100                       |
| Závažnost znečištění    | 2              | Verze pro opačnou stranu | Konektor samec, rovný, M12D |
| Verze pro stranu modulu | Konektor samec |                          |                             |

## Technické specifikace kabelu

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Délka kabelu     | 0.3 m                        |
| Barva opláštění  | Zelená                       |
| Stíněný          | Ano                          |
| Halogen          | Ne, bez obsahu halogenů      |
| Izolace          | PE                           |
| Materiál pláště  | PUR                          |
| Barevné kódování | bílá, žlutá, modrá, oranžová |
| Vnější průměr    | Průměr 6.5 mm                |
|                  | Značky ±                     |
|                  | Tolerance 0.2 mm             |
| Vnější průměr    | 6.5 mm ± 0.2 mm              |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 |             |             |

## Nákresy

---

---

| M12 |        | M12 |
|-----|--------|-----|
| 1   | yellow | 1   |
| 2   | white  | 2   |
| 3   | orange | 3   |
| 4   | blue   | 4   |

---

---

---