

## HDC XX5E01 FMSM12D-0030

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Kompaktní  
dvoupólový sběrníkový modul pojme datové vložky pro  
Megabit i Gigabit a umožňuje přenos dvou linek v jed-  
nom modulu. Je velmi univerzální – vhodný pro železniční  
kabely, průmyslové kabely, aplikace v energetických řetě-  
zech, Profibus i pro datové konektory montované přímo na  
místě.

### Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	2451120030
Typ	<a href="#">HDC XX5E01 FMSM12D-0030</a>
GTIN (EAN)	4050118778557
Množství	1 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 45 g

## Teploty

Mezní teplota -30 undefined ... 90  
undefined

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou

Výjimka ze směrnice RoHS (je-li  
použitelné/známo) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

## Obecné údaje

Počet pólů	4	Délka kabelu	0.3 m
Kódování	D-kódování	Povrch kontaktu	Au (zlato)
Přenosová rychlost	100 MBit/s	Odpor izolace	≥ 108 Ω
Kategorie	Cat. 5e	Jmenovité napětí	250 V
Jmenovitý proud	4 A	Cykly zapojování	≥ 100
Typ	Zásuvka	Závažnost znečištění	2
Verze pro opačnou stranu	Konektor samec, rovný, M12D	Verze pro stranu modulu	Konektor samice

## Technické specifikace kabelu

Délka kabelu	0.3 m	Barva opláštění	Zelená
Stíněný	Ano	Halogen	Ne, bez obsahu halogenů
Izolace	PE	Materiál pláště	PUR

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

# Nákresy

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4