



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

Všeobecné objednací údaje

Verze	6mm ² , 300mm ² , Šestihranné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování
Číslo objednávky	2453820000
Typ	HPG 60
GTIN (EAN)	4050118468427
Množství	1 items

HPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	285 mm	Hloubka (v palcích)	11.2204 inch
Výška	120 mm	Výška (v palcích)	4.7244 inch
Šířka	500 mm	Šířka (v palcích)	19.685 inch
Délka	850 mm	Délka (v palcích)	33.4645 inch
Čistá hmotnost	5661.92 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Technické údaje

Popis výrobku	Krimpovací kleště 6–300 mm ²
Lisovací síla	jmen. 60 kN

Popis kontaktu

Krimpovací rozsah, max.	300 mm ²	Krimpovací rozsah, min.	6 mm ²
-------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------

Údaje o nástroji – krimpování

Hlavice	Ruční - hydraulický	Průřez koncovek, max.	300 mm ²
Průřez koncovek, min.	6 mm ²	Krimpování - typ/profil	Šestihránné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		


HPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

... pro tubulární kabelová oka



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednávací údaje

Typ	ES EPG/HPG 60 WM 6	Verze
Číslo	2469380000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 6mm ² , WM krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118532937	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 10	Verze
Číslo	2469540000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 10mm ² , WM krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118483819	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 16	Verze
Číslo	2469550000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 16mm ² , WM krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118483833	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 25	Verze
Číslo	2469560000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 25mm ² , WM krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118483840	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 35	Verze
Číslo	2469570000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 35mm ² , WM krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118483826	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 50	Verze
Číslo	2469580000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 50mm ² , WM krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118483864	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 70	Verze
Číslo	2469590000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 70mm ² , WM krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118483857	
Množství	1 ST	

HPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	ES EPG/HPG 60 WM 95	Verze
Číslo	2469600000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 95mm ² , WM krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118483895	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 120	Verze
Číslo	2469610000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 120mm ² , WM krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118484007	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 150	Verze
Číslo	2469620000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 150mm ² , WM krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118483871	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 185	Verze
Číslo	2469630000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 185mm ² , WM krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118484038	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 240	Verze
Číslo	2469640000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 240mm ² , WM krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118484052	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 300	Verze
Číslo	2469650000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 300mm ² , WM krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118484045	
Množství	1 ST	

... pro krimpovací kabelová oka



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Typ	ES EPG/HPG 60 DIN 6	Verze
Číslo	2505280000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 6mm ² , Krimpování - odsazení
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118519662	
Množství	1 ST	

HPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	ES EPG 60/HPG DIN 10	Verze
Číslo	2505290000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 10mm ² , Krimpování - odsazení
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118519723	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 16	Verze
Číslo	2505300000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 16mm ² , Krimpování - odsazení
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118519709	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 25	Verze
Číslo	2505310000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 25mm ² , Krimpování - odsazení
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118519693	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 35	Verze
Číslo	2505320000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 35mm ² , Krimpování - odsazení
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118519679	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 50	Verze
Číslo	2505330000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 50mm ² , Krimpování - odsazení
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118519686	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 70	Verze
Číslo	2505340000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 70mm ² , Krimpování - odsazení
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118519716	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 95	Verze
Číslo	2505350000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 95mm ² , Krimpování - odsazení
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118519730	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 120	Verze
Číslo	2505360000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 120mm ² , Krimpování - odsazení
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118519747	
Množství	1 ST	

HPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

... pro kompresní kabelová oka



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednávací údaje

Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 6	Verze
Číslo	2505150000	Příslušenství, 6mm ² , Šestihhranné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118519532	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 10	Verze
Číslo	2505160000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 10mm ² , Šestihhranné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118519556	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 16	Verze
Číslo	2505170000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 16mm ² , Šestihhranné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118519549	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 25	Verze
Číslo	2505180000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 25mm ² , Šestihhranné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118519570	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 35	Verze
Číslo	2505190000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 35mm ² , Šestihhranné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118519587	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 50	Verze
Číslo	2505200000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 50mm ² , Šestihhranné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118519600	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 70	Verze
Číslo	2505210000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 70mm ² , Šestihhranné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118519594	
Množství	1 ST	

HPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 95	Verze
Číslo	2505220000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 95mm ² , Šestihhranné
objednávky		krimpování
GTIN (EAN)	4050118519563	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 120	Verze
Číslo	2505230000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 120mm ² , Šestihhranné
objednávky		krimpování
GTIN (EAN)	4050118519624	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 150	Verze
Číslo	2505240000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 150mm ² , Šestihhranné
objednávky		krimpování
GTIN (EAN)	4050118519631	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 185	Verze
Číslo	2505250000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 185mm ² , Šestihhranné
objednávky		krimpování
GTIN (EAN)	4050118519617	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 240	Verze
Číslo	2505260000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 240mm ² , Šestihhranné
objednávky		krimpování
GTIN (EAN)	4050118519648	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 300	Verze
Číslo	2505270000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 300mm ² , Šestihhranné
objednávky		krimpování
GTIN (EAN)	4050118519655	
Množství	1 ST	

... pro kabelové koncovky



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Typ	ES EPG 60/HPG AEH 25	Verze
Číslo	2577810000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 25mm ² , Lichoběžníkové
objednávky		krimpování
GTIN (EAN)	4050118590722	
Množství	1 ST	

HPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	ES EPG 60/HPG AEH 50	Verze
Číslo	2577830000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 50mm ² , Lichoběžníkové
objednávky		krimpování
GTIN (EAN)	4050118590708	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG 60/HPG AEH 70	Verze
Číslo	2577850000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 70mm ² , Lichoběžníkové
objednávky		krimpování
GTIN (EAN)	4050118590692	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG 60/HPG AEH 95	Verze
Číslo	2577870000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 95mm ² , Lichoběžníkové
objednávky		krimpování
GTIN (EAN)	4050118590685	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG 60/HPG AEH 120	Verze
Číslo	2577880000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 120mm ² , Lichoběžníkové
objednávky		krimpování
GTIN (EAN)	4050118590678	
Množství	1 ST	