



Weidmüller je specialista na řezání měděných a hliníkových kabelů. Řada produktů sahá od řezacích nástrojů s přímou aplikací síly na malé průřezy po řezací nástroje na velké průměry.

- Extrémně rychlá práce díky dvouúrovňové hydraulické pumpě
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- Ergonomická rukojeť a vyvážené rozložení váhy zaručují neunavující a bezpečnou práci
- Permanentní kontrola úrovně nabití akumulátoru
- Monitorování pracovního cyklu a stavový displej
- Chybový displej pro případ poruchy

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Nástroje na řezání, Nástroj na řezání
Číslo objednávky	<a href="#">2453830000</a>
Typ	EPG CUT 40
GTIN (EAN)	4050118468410
Množství	1 items

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	70 mm	Hloubka (v palcích)	2.7559 inch
Výška	365 mm	Výška (v palcích)	14.3701 inch
Šířka	80 mm	Šířka (v palcích)	3.1496 inch
Čistá hmotnost	3100 g		

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	7a, 7c1
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

### Technické údaje

Doba nabíjení	0.5 h	Verze	Akumulátor-hydraulika
Provozní napětí	18 V		

### Nástroje na řezání

Měděný kabel - pevný, max.	240 mm <sup>2</sup>	Měděný kabel - splétaný, max.	200 mm <sup>2</sup>
Měděný kabel, max. průměr	40 mm	Doba nabíjení	0.5 h
Provozní napětí	18 V	Jednožilový hliníkový kabel, max.(mm <sup>2</sup> )	500 mm <sup>2</sup>
Více vodičový hliníkový kabel, max (mm <sup>2</sup> )	280 mm <sup>2</sup>	Splétaný hliníkový kabel, max. průměr	40 mm
Děrovací síla	30 kN		

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

## Nákresy

### Příklad použití



## Příslušenství

### Příslušenství



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	AKKU LI 18B5	Verze
Číslo	<a href="#">2860070000</a>	
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675574750	
Množství	1 ST	
Typ	AKKU LI 18B2	Verze
Číslo	<a href="#">2858730000</a>	
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675566137	
Množství	1 ST	
Typ	LADEGERAET EPG	Verze
Číslo	<a href="#">1509370000</a>	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118318630	
Množství	1 ST	