

THM MMP CASE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednávací údaje

Verze	Empty box / Case
Číslo objednávky	2457760000
Typ	THM MMP CASE
GTIN (EAN)	4050118473131
Množství	1 items

THM MMP CASE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	455	Hloubka (v palcích)	17.9134 inch
Výška	380 mm	Výška (v palcích)	14.9606 inch
Šířka	570 mm	Šířka (v palcích)	22.4409 inch
Čistá hmotnost	7500 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Systémy značení

Verze	Hliníkový kryt	Typ	Vozík
Provoz s dobíjecími bateriemi	Ne	Rozsah dodávky	Vozík

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ETIM 10.0	EC001675	ECLASS 14.0	19-14-90-90
ECLASS 15.0	19-14-90-90		