

## PRO COM CAN OPEN EX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Zásuvné komunikační moduly Weidmüller umožňují jednotlivým komponentám výměnu příslušných dat s cloudem. Tím je položen základ pro cílenou optimalizaci procesů pomocí monitorování stavu a možnosti dálkového ovládání - factory, které hrají rozhodující roli při zvyšování účinnosti, kvality, stability procesů a dostupnosti mohou přispět. Komunikační moduly jsou navrženy v souladu s krytím IP20, lze je obsluhovat bez použití nářadí a lze je flexibilně přizpůsobit různým přizpůsobitelným komunikačním protokolům.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Communication module
Číslo objednávky	<a href="#">2467340000</a>
Typ	PRO COM CAN OPEN EX
GTIN (EAN)	4050118481822
Množství	1 items

## PRO COM CAN OPEN EX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (cULus)	E258476
Číslo certifikátu (cULusEX)	E470829

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	33.6 mm	Hloubka (v palcích)	1.3228 inch
Výška	74.4 mm	Výška (v palcích)	2.9291 inch
Šířka	35 mm	Šířka (v palcích)	1.378 inch
Čistá hmotnost	76 g		

### Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-25 °C...70 °C
--------------------	------------------	----------------

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1df9fee4-69cb-4b0a-a401-554c8cdbf60e

### Všeobecné údaje

Váha	36 g	
Stupeň krytí	IP20	
MTTF	Podle normy	SN 29500
	Doba provozu (hodin), min.	4082000 h
	Teplota okolí	40 °C
	Pracovní cyklus	100 %

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC001604	ETIM 9.0	EC001604
ETIM 10.0	EC001604	ECLASS 14.0	27-24-26-08
ECLASS 15.0	27-24-26-08		