

**Podobné ilustraci**

Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 16mm <sup>2</sup> , WM krimpování
Číslo objednávky	<a href="#">2469550000</a>
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 16
GTIN (EAN)	4050118483833
Množství	1 items

## ES EPG/HPG 60 WM 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	22 mm	Hloubka (v palcích)	0.8661 inch
Výška	42 mm	Výška (v palcích)	1.6535 inch
Šířka	42 mm	Šířka (v palcích)	1.6535 inch
Čistá hmotnost	131.12 g		

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Krimpovací vložky

Šířka krimpování	7 mm	Průřez měděného krimpovaného spoje	16
Krimpovací šířka v mm	7		

### Popis kontaktu

Type of contact	Kabelové oko řady Euro	Průřez vodiče, max. AWG	6
Průřez vodiče, min. AWG	6	Krimpovací rozsah, max.	16 mm <sup>2</sup>

### Údaje o nástroji - krimpování

Krimpování - typ/profil	WM krimpování
Průřez kabelového oka	jmen. 16 mm <sup>2</sup>

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## ES EPG/HPG 60 WM 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Nářadí



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

### Všeobecné objednací údaje

Typ	EPG 60	Verze
Číslo	<a href="#">2453810000</a>	Lisovací nástroje, Nářadí, Nástroj k nalisování koncovek, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Šestihránné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118468434	
Množství	1 ST	
Typ	HPG 60	Verze
Číslo	<a href="#">2453820000</a>	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Šestihránné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118468427	
Množství	1 ST	

### 16 mm<sup>2</sup>



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M5/-16	Verze
Číslo	<a href="#">1496970000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306569	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M6/-16	Verze
Číslo	<a href="#">1496980000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306583	
Množství	100 ST	

## ES EPG/HPG 60 WM 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Příslušenství

Typ	KRN-M8/-16	Verze
Číslo	<a href="#">1496990000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306514	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M10/-16	Verze
Číslo	<a href="#">1497000000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306460	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M12/-16	Verze
Číslo	<a href="#">1497010000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306538	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M5/-16 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497080000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306392	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M6/16 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497090000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306743	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M8/-16 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497100000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306804	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M10/-16 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497110000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306705	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M12/-16 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497120000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306736	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M5/-16 45	Verze
Číslo	<a href="#">1496850000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306408	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M6/-16 45	Verze
Číslo	<a href="#">1496870000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306446	
Množství	100 ST	

## ES EPG/HPG 60 WM 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Příslušenství

Typ	KWN-M8/-16 45	Verze
Číslo	<a href="#">1496880000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306422	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M10/-16 45	Verze
Číslo	<a href="#">1496890000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306194	
Množství	100 ST	
Typ	VSTN/-16	Verze
Číslo	<a href="#">1497140000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306620	
Množství	50 ST	
Typ	KP-M5/-16	Verze
Číslo	<a href="#">1497920000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307542	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M6/-16	Verze
Číslo	<a href="#">1497930000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307290	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M8/-16	Verze
Číslo	<a href="#">1497940000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307269	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M10/-16	Verze
Číslo	<a href="#">1497950000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307450	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M12/-16	Verze
Číslo	<a href="#">1497960000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307436	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M6/-16 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497440000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306644	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M8/-16 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497450000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306873	
Množství	100 ST	

## ES EPG/HPG 60 WM 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Příslušenství

Typ	KWPN-M10/-16 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497470000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307016	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M12/-16 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497480000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306866	
Množství	100 ST	
Typ	VPN/-16	Verze
Číslo	<a href="#">1498630000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307856	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M5/-16	Verze
Číslo	<a href="#">1494070000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303650	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M6/-16	Verze
Číslo	<a href="#">1494080000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303636	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M8/-16	Verze
Číslo	<a href="#">1494090000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303742	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M10/-16	Verze
Číslo	<a href="#">1494100000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303728	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M12/-16	Verze
Číslo	<a href="#">1494110000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303773	
Množství	100 ST	
Typ	KQNG-M6/-16	Verze
Číslo	<a href="#">1492700000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302493	
Množství	50 ST	
Typ	KQNG-M8/-16	Verze
Číslo	<a href="#">1492710000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302677	
Množství	50 ST	

## ES EPG/HPG 60 WM 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

Typ	KSN/-16	Verze
Číslo	<a href="#">1492790000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302745	
Množství	100 ST	
Typ	VPLN/-16	Verze
Číslo	<a href="#">1492900000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302714	
Množství	100 ST	
Typ	VSTN/16	Verze
Číslo	<a href="#">1493040000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302981	
Množství	100 ST	