


Podobné ilustraci

Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Verze	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 25mm ² , WM krimpování
Číslo objednávky	2469560000
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 25
GTIN (EAN)	4050118483840
Množství	1 items

ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	22 mm	Hloubka (v palcích)	0.8661 inch
Výška	42 mm	Výška (v palcích)	1.6535 inch
Šířka	42 mm	Šířka (v palcích)	1.6535 inch
Čistá hmotnost	167 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Krimpovací vložky

Šířka krimpování	12 mm	Průřez měděného krimpovaného spoje	25
Krimpovací šířka v mm	12		

Popis kontaktu

Type of contact	Kabelové oko řady Euro	Průřez vodiče, max. AWG	4
Průřez vodiče, min. AWG	4	Krimpovací rozsah, max.	25 mm ²

Údaje o nástroji - krimpování

Krimpování - typ/profil	WM krimpování
Průřez kabelového oka	jmen. 25 mm ²

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nářadí



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Typ	EPG 60	Verze
Číslo	2453810000	Lisovací nástroje, Nářadí, Nástroj k nalisování koncovek, 6mm ² , 300mm ² , Šestihránné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118468434	
Množství	1 ST	
Typ	HPG 60	Verze
Číslo	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Šestihránné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118468427	
Množství	1 ST	

25 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M5/-25	Verze
Číslo	1495830000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305562	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M6/-25	Verze
Číslo	1496490000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305784	
Množství	100 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KRN-M8/-25	Verze
Číslo	1496500000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305975	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M10/-25	Verze
Číslo	1496510000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305814	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M12/-25	Verze
Číslo	1496520000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306163	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M14/-25	Verze
Číslo	1496530000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305883	
Množství	100 ST	

25 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M6/-25 90	Verze
Číslo	1495850000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305456	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M8/-25 90	Verze
Číslo	1495870000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305470	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M10/-25 90	Verze
Číslo	1495880000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305449	
Množství	100 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KWN-M12/-25 90	Verze
Číslo	1495890000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305647	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M14/-25 90	Verze
Číslo	1495900000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305517	
Množství	100 ST	

25 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M6/-25 45	Verze
Číslo	1496180000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305876	
Množství	100 ST	

240 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M8/-25 45	Verze
Číslo	1496190000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306231	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M10/-25 45	Verze
Číslo	1496200000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305593	
Množství	100 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

25 mm²



- Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.
- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
 - Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
 - Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
 - Plechová kabelová oka podle DIN 46234
 - Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
 - Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M12/-25 45	Verze	
Číslo	1496210000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²	
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118305715		
Množství	100 ST		

25 mm²



- Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.
- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
 - Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
 - Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
 - Plechová kabelová oka podle DIN 46234
 - Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
 - Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VSTN/-25	Verze	
Číslo	1494730000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² , Žádné	
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118304275		
Množství	50 ST		

25 mm²



- Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.
- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
 - Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
 - Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
 - Plechová kabelová oka podle DIN 46234
 - Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
 - Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednávací údaje

Typ	KP-M6/-25	Verze
Číslo	1497970000	kabelové oko, konec svorky,25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307412	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M8/-25	Verze
Číslo	1497980000	kabelové oko, konec svorky,25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307528	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M10/-25	Verze
Číslo	1497990000	kabelové oko, konec svorky,25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307535	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M12/-25	Verze
Číslo	1498000000	kabelové oko, konec svorky,25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307504	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M16/-25	Verze
Číslo	1498010000	kabelové oko, konec svorky,25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307443	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M6/-25 90	Verze
Číslo	1497490000	kabelové oko, konec svorky,25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306668	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M8/-25 90	Verze
Číslo	1497510000	kabelové oko, konec svorky,25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306972	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M10/-25 90	Verze
Číslo	1497520000	kabelové oko, konec svorky,25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306989	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M12/-25 90	Verze
Číslo	1497530000	kabelové oko, konec svorky,25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307108	
Množství	100 ST	
Typ	VPN/-25	Verze
Číslo	1498640000	kabelové oko, konec svorky,25 mm ² ,25 mm ² ,Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118308013	
Množství	100 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KQN-M5/-25	Verze
Číslo	1494120000	kabelové oko, konec svorky,25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303827	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M6/-25	Verze
Číslo	1494130000	kabelové oko, konec svorky,25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303858	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M8/-25	Verze
Číslo	1494140000	kabelové oko, konec svorky,25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303872	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M10/-25	Verze
Číslo	1494150000	kabelové oko, konec svorky,25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303865	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M12/-25	Verze
Číslo	1494160000	kabelové oko, konec svorky,25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303902	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M16/-25	Verze
Číslo	1493490000	kabelové oko, konec svorky,25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303148	
Množství	50 ST	
Typ	KSN/-25	Verze
Číslo	1492800000	kabelové oko, konec svorky,25 mm ² ,25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302592	
Množství	50 ST	
Typ	VPLN/-25	Verze
Číslo	1492910000	kabelové oko, konec svorky,25 mm ² ,25 mm ² ,Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302646	
Množství	100 ST	
Typ	VSTN/25	Verze
Číslo	1493050000	kabelové oko, konec svorky,25 mm ² ,25 mm ² ,Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302783	
Množství	100 ST	