


**Podobné ilustraci**

Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 50mm <sup>2</sup> , WM krimpování
Číslo objednávky	<a href="#">2469580000</a>
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 50
GTIN (EAN)	4050118483864
Množství	1 items

## ES EPG/HPG 60 WM 50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	22 mm	Hloubka (v palcích)	0.8661 inch
Výška	42 mm	Výška (v palcích)	1.6535 inch
Šířka	42 mm	Šířka (v palcích)	1.6535 inch
Čistá hmotnost	139 g		

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Krimpovací vložky

Šířka krimpování	5 mm	Průřez měděného krimpovaného spoje	50
Krimpovací šířka v mm	5		

### Popis kontaktu

Type of contact	Kabelové oko řady Euro	Průřez vodiče, max. AWG	1
Průřez vodiče, min. AWG	1	Krimpovací rozsah, max.	50 mm <sup>2</sup>

### Údaje o nástroji - krimpování

Krimpování - typ/profil	WM krimpování
Průřez kabelového oka	jmen. 50 mm <sup>2</sup>

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## ES EPG/HPG 60 WM 50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Nářadí



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

### Všeobecné objednací údaje

Typ	EPG 60	Verze
Číslo	<a href="#">2453810000</a>	Lisovací nástroje, Nářadí, Nástroj k nalisování koncovek, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Šestihranné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118468434	
Množství	1 ST	
Typ	HPG 60	Verze
Číslo	<a href="#">2453820000</a>	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Šestihranné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118468427	
Množství	1 ST	

### 50 mm<sup>2</sup>



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M6/-50	Verze
Číslo	<a href="#">1496590000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup> , 50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305746	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M8/-50	Verze
Číslo	<a href="#">1496600000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup> , 50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306149	
Množství	100 ST	

## ES EPG/HPG 60 WM 50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Příslušenství

Typ	KRN-M10/-50	Verze
Číslo	<a href="#">1496610000</a>	kabelové oko, konec svorky,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306064	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M12/-50	Verze
Číslo	<a href="#">1496620000</a>	kabelové oko, konec svorky,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305722	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M14/-50	Verze
Číslo	<a href="#">1495750000</a>	kabelové oko, konec svorky,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305197	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M16/-50	Verze
Číslo	<a href="#">1496630000</a>	kabelové oko, konec svorky,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306200	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M20/-50	Verze
Číslo	<a href="#">1495840000</a>	kabelové oko, konec svorky,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305364	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M6/-50 S	Verze
Číslo	<a href="#">1494820000</a>	kabelové oko, konec svorky,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304114	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M8/-50 S	Verze
Číslo	<a href="#">1494830000</a>	kabelové oko, konec svorky,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304404	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M10/-50 S	Verze
Číslo	<a href="#">1494840000</a>	kabelové oko, konec svorky,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304619	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M6/-50 90	Verze
Číslo	<a href="#">1495950000</a>	kabelové oko, konec svorky,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305388	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M8/-50 90	Verze
Číslo	<a href="#">1495970000</a>	kabelové oko, konec svorky,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305425	
Množství	100 ST	

## ES EPG/HPG 60 WM 50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Příslušenství

Typ	KWN-M10/-50 90	Verze
Číslo	<a href="#">1495980000</a>	kabelové oko, konec svorky,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305494	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M12/-50 90	Verze
Číslo	<a href="#">1495990000</a>	kabelové oko, konec svorky,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305654	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M14/50 90	Verze
Číslo	<a href="#">1494650000</a>	kabelové oko, konec svorky,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304251	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M16/-50 90	Verze
Číslo	<a href="#">1496000000</a>	kabelové oko, konec svorky,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305630	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M20/-50 90	Verze
Číslo	<a href="#">1494710000</a>	kabelové oko, konec svorky,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304442	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M6/-50 45	Verze
Číslo	<a href="#">1496270000</a>	kabelové oko, konec svorky,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305937	
Množství	50 ST	
Typ	KWN-M8/-50 45	Verze
Číslo	<a href="#">1496280000</a>	kabelové oko, konec svorky,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306101	
Množství	50 ST	
Typ	KWN-M10/-50 45	Verze
Číslo	<a href="#">1496290000</a>	kabelové oko, konec svorky,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305760	
Množství	50 ST	
Typ	KWN-M12/-50 45	Verze
Číslo	<a href="#">1496300000</a>	kabelové oko, konec svorky,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306040	
Množství	50 ST	
Typ	VSTN/-50	Verze
Číslo	<a href="#">1494750000</a>	kabelové oko, konec svorky,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> .Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304381	
Množství	50 ST	

## ES EPG/HPG 60 WM 50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Příslušenství

Typ	KP-M6/-50	Verze
Číslo	<a href="#">1498510000</a>	kabelové oko, konec svorky,50 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118308006	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M8/-50	Verze
Číslo	<a href="#">1498070000</a>	kabelové oko, konec svorky,50 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307566	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M10/-50	Verze
Číslo	<a href="#">1498080000</a>	kabelové oko, konec svorky,50 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307559	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M12/-50	Verze
Číslo	<a href="#">1498090000</a>	kabelové oko, konec svorky,50 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307375	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M14/-50	Verze
Číslo	<a href="#">1498570000</a>	kabelové oko, konec svorky,50 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118308105	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M16/-50	Verze
Číslo	<a href="#">1498110000</a>	kabelové oko, konec svorky,50 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307474	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M20/-50	Verze
Číslo	<a href="#">1498120000</a>	kabelové oko, konec svorky,50 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307597	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M8/-50 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497590000</a>	kabelové oko, konec svorky,50 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306699	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M10/-50 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497610000</a>	kabelové oko, konec svorky,50 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307078	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M12/-50 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497620000</a>	kabelové oko, konec svorky,50 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306675	
Množství	100 ST	

## ES EPG/HPG 60 WM 50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Příslušenství

Typ	KWPN-M16/-50 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497630000</a>	kabelové oko, konec svorky,50 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307115	
Množství	100 ST	
Typ	VPN/-50	Verze
Číslo	<a href="#">1498660000</a>	kabelové oko, konec svorky,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> ,Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307948	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M6/-50	Verze
Číslo	<a href="#">1493510000</a>	kabelové oko, konec svorky,50 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303179	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M8/-50	Verze
Číslo	<a href="#">1493150000</a>	kabelové oko, konec svorky,50 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302868	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M10/-50	Verze
Číslo	<a href="#">1493160000</a>	kabelové oko, konec svorky,50 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303049	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M12/-50	Verze
Číslo	<a href="#">1493170000</a>	kabelové oko, konec svorky,50 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303216	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M16/-50	Verze
Číslo	<a href="#">1493180000</a>	kabelové oko, konec svorky,50 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302844	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M20/-50	Verze
Číslo	<a href="#">1493530000</a>	kabelové oko, konec svorky,50 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303513	
Množství	50 ST	
Typ	KSN/-50	Verze
Číslo	<a href="#">1492820000</a>	kabelové oko, konec svorky,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302769	
Množství	50 ST	
Typ	VPLN/-50	Verze
Číslo	<a href="#">1492930000</a>	kabelové oko, konec svorky,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> ,Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302684	
Množství	100 ST	

## Příslušenství

Typ	VSTN/50	Verze
Číslo	<a href="#">1493070000</a>	kabelové oko, konec svorky,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> ,Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302691	
Množství	100 ST	