


Podobné ilustraci

Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Verze	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 70mm ² , WM krimpování
Číslo objednávky	2469590000
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 70
GTIN (EAN)	4050118483857
Množství	1 items

ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	22 mm	Hloubka (v palcích)	0.8661 inch
Výška	42 mm	Výška (v palcích)	1.6535 inch
Šířka	42 mm	Šířka (v palcích)	1.6535 inch
Čistá hmotnost	121.44 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Krimpovací vložky

Šířka krimpování	5 mm	Průřez měděného krimpovaného spoje	70
Krimpovací šířka v mm	5		

Popis kontaktu

Type of contact	Kabelové oko řady Euro	Průřez vodiče, max. AWG	2/0
Průřez vodiče, min. AWG	2/0	Krimpovací rozsah, max.	70 mm ²

Údaje o nástroji - krimpování

Krimpování - typ/profil	WM krimpování
Průřez kabelového oka	jmen. 70 mm ²

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nářadí




Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Typ	EPG 60	Verze
Číslo	2453810000	Lisovací nástroje, Nářadí, Nástroj k nalisování koncovek, 6mm ² , 300mm ² , Šestihránné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118468434	
Množství	1 ST	
Typ	HPG 60	Verze
Číslo	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Šestihránné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118468427	
Množství	1 ST	

70 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M6/-70	Verze
Číslo	1496640000	kabelové oko, konec svorky, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305951	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M8/-70	Verze
Číslo	1496650000	kabelové oko, konec svorky, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305791	
Množství	25 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KRN-M10/-70	Verze
Číslo	1496670000	kabelové oko, konec svorky,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305845	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M12/-70	Verze
Číslo	1495570000	kabelové oko, konec svorky,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304992	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M14/-70	Verze
Číslo	1495770000	kabelové oko, konec svorky,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305166	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M16/-70	Verze
Číslo	1495580000	kabelové oko, konec svorky,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305340	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M20/-70	Verze
Číslo	1495590000	kabelové oko, konec svorky,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305302	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M6/-70 S	Verze
Číslo	1494850000	kabelové oko, konec svorky,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304152	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M8/-70 S	Verze
Číslo	1494860000	kabelové oko, konec svorky,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304527	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M10/-70 S	Verze
Číslo	1494870000	kabelové oko, konec svorky,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304503	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M12/-70 S	Verze
Číslo	1494880000	kabelové oko, konec svorky,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304435	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M6/-70 90	Verze
Číslo	1496010000	kabelové oko, konec svorky,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305609	
Množství	25 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KWN-M8/-70 90	Verze
Číslo	1496020000	kabelové oko, konec svorky,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305180	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M10/-70 90	Verze
Číslo	1496030000	kabelové oko, konec svorky,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305432	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M12/-70 90	Verze
Číslo	1496040000	kabelové oko, konec svorky,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305463	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M14/-70 90	Verze
Číslo	1494660000	kabelové oko, konec svorky,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304183	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M16/-70 90	Verze
Číslo	1496050000	kabelové oko, konec svorky,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305708	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M20/-70 90	Verze
Číslo	1496070000	kabelové oko, konec svorky,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305661	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M8/-70 45	Verze
Číslo	1496310000	kabelové oko, konec svorky,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305944	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M10/-70 45	Verze
Číslo	1496320000	kabelové oko, konec svorky,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306255	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M12/-70 45	Verze
Číslo	1496330000	kabelové oko, konec svorky,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305586	
Množství	25 ST	
Typ	VSTN/-70	Verze
Číslo	1494760000	kabelové oko, konec svorky,70 mm ² ,70 mm ² .Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304299	
Množství	50 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KP-M8/-70	Verze
Číslo	1498130000	kabelové oko, konec svorky,70 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307351	
Množství	50 ST	
Typ	KP-M10/-70	Verze
Číslo	1498140000	kabelové oko, konec svorky,70 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307429	
Množství	50 ST	
Typ	KP-M12/-70	Verze
Číslo	1498150000	kabelové oko, konec svorky,70 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307467	
Množství	50 ST	
Typ	KP-M14/-70	Verze
Číslo	1498560000	kabelové oko, konec svorky,70 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307696	
Množství	50 ST	
Typ	KP-M16/-70	Verze
Číslo	1498160000	kabelové oko, konec svorky,70 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307481	
Množství	50 ST	
Typ	KP-M20/-70	Verze
Číslo	1498170000	kabelové oko, konec svorky,70 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307344	
Množství	50 ST	
Typ	KWPN-M8/-70 90	Verze
Číslo	1497640000	kabelové oko, konec svorky,70 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307047	
Množství	25 ST	
Typ	KWPN-M10/-70 90	Verze
Číslo	1497650000	kabelové oko, konec svorky,70 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307177	
Množství	25 ST	
Typ	KWPN-M12/-70 90	Verze
Číslo	1497660000	kabelové oko, konec svorky,70 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307092	
Množství	25 ST	
Typ	KWPN-M16/-70 90	Verze
Číslo	1497680000	kabelové oko, konec svorky,70 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307122	
Množství	25 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	VPN/-70	Verze
Číslo	1498670000	kabelové oko, konec svorky,70 mm ² ,70 mm ² ,Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118308020	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M6/-70	Verze
Číslo	1493190000	kabelové oko, konec svorky,70 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303261	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M8/-70	Verze
Číslo	1493210000	kabelové oko, konec svorky,70 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302875	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M10/-70	Verze
Číslo	1493220000	kabelové oko, konec svorky,70 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302882	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M12/-70	Verze
Číslo	1493230000	kabelové oko, konec svorky,70 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303032	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M16/-70	Verze
Číslo	1493240000	kabelové oko, konec svorky,70 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303131	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M20/-70	Verze
Číslo	1493250000	kabelové oko, konec svorky,70 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303087	
Množství	50 ST	
Typ	KSN/-70	Verze
Číslo	1492830000	kabelové oko, konec svorky,70 mm ² ,70 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302585	
Množství	50 ST	
Typ	VPLN/-70	Verze
Číslo	1492940000	kabelové oko, konec svorky,70 mm ² ,70 mm ² ,Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302738	
Množství	100 ST	
Typ	VSTN/70	Verze
Číslo	1493080000	kabelové oko, konec svorky,70 mm ² ,70 mm ² ,Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302967	
Množství	50 ST	