


Podobné ilustraci

Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Verze	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 120mm ² , WM krimpování
Číslo objednávky	2469610000
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 120
GTIN (EAN)	4050118484007
Množství	1 items

ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	22 mm	Hloubka (v palcích)	0.8661 inch
Výška	42 mm	Výška (v palcích)	1.6535 inch
Šířka	42 mm	Šířka (v palcích)	1.6535 inch
Čistá hmotnost	134 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Krimpovací vložky

Šířka krimpování	5 mm	Průřez měděného krimpovaného spoje	120
Krimpovací šířka v mm	5		

Popis kontaktu

Type of contact	Kabelové oko řady Euro	Průřez vodiče, max. AWG	4/0
Průřez vodiče, min. AWG	4/0	Krimpovací rozsah, max.	120 mm ²

Údaje o nástroji - krimpování

Krimpování - typ/profil	WM krimpování
Průřez kabelového oka	jmen. 120 mm ²

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nářadí



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Typ	EPG 60	Verze
Číslo	2453810000	Lisovací nástroje, Nářadí, Nástroj k nalisování koncovek, 6mm ² , 300mm ² , Šestihranné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118468434	
Množství	1 ST	
Typ	HPG 60	Verze
Číslo	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Šestihranné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118468427	
Množství	1 ST	

120 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M8/-120	Verze
Číslo	1495790000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305401	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M10/-120	Verze
Číslo	1495650000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305289	
Množství	25 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KRN-M12/-120	Verze
Číslo	1495670000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305258	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M14/-120	Verze
Číslo	1495800000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305616	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M16/-120	Verze
Číslo	1495680000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305272	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M20/-120	Verze
Číslo	1495690000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305524	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M6/-120 S	Verze
Číslo	1494410000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304060	
Množství	10 ST	
Typ	KRN-M8/-120 S	Verze
Číslo	1494420000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304077	
Množství	10 ST	
Typ	KRN-M10/-120 S	Verze
Číslo	1494920000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304626	
Množství	10 ST	
Typ	KRN-M12/-120 S	Verze
Číslo	1494930000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304602	
Množství	10 ST	
Typ	KWN-M8/-120 90	Verze
Číslo	1494680000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304343	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M10/-120 90	Verze
Číslo	1494450000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304084	
Množství	25 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KWN-M12/-120 90	Verze
Číslo	1494470000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304091	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M16/-120 90	Verze
Číslo	1494480000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304312	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M8/-120 45	Verze
Číslo	1496390000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305999	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M10/-120 45	Verze
Číslo	1496400000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306224	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M12/-120 45	Verze
Číslo	1496410000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306057	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M16/-120 45	Verze
Číslo	1496420000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306118	
Množství	25 ST	
Typ	VSTN/-120	Verze
Číslo	1494780000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304282	
Množství	25 ST	
Typ	KP-M8/-120	Verze
Číslo	1498480000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307900	
Množství	50 ST	
Typ	KP-M10/-120	Verze
Číslo	1498240000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307368	
Množství	50 ST	
Typ	KP-M12/-120	Verze
Číslo	1498250000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307627	
Množství	50 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KP-M14/-120	Verze
Číslo	1498490000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307771	
Množství	50 ST	
Typ	KP-M16/-120	Verze
Číslo	1498270000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307580	
Množství	50 ST	
Typ	KP-M20/-120	Verze
Číslo	1498280000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307702	
Množství	50 ST	
Typ	KWPN-M10/-120 90	Verze
Číslo	1497750000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307061	
Množství	25 ST	
Typ	KWPN-M12/-120 90	Verze
Číslo	1497760000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307184	
Množství	25 ST	
Typ	KWPN-M16/120 90	Verze
Číslo	1497770000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307030	
Množství	25 ST	
Typ	KWPN-M20/-120 90	Verze
Číslo	1497780000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307191	
Množství	25 ST	
Typ	VPN/-120	Verze
Číslo	1498690000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307795	
Množství	25 ST	
Typ	KQN-M8/-120	Verze
Číslo	1493320000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303186	
Množství	25 ST	
Typ	KQN-M10/-120	Verze
Číslo	1493330000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303070	
Množství	25 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KQN-M12/-120	Verze
Číslo	1493340000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302998	
Množství	25 ST	
Typ	KQN-M16/-120	Verze
Číslo	1493350000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303100	
Množství	25 ST	
Typ	KQN-M20/-120	Verze
Číslo	1493360000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303063	
Množství	25 ST	
Typ	VPLN/-120	Verze
Číslo	1492960000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302936	
Množství	50 ST	
Typ	VSTN/120	Verze
Číslo	1493110000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302813	
Množství	50 ST	