

ES EPG/HPG 60 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

Podobné ilustraci



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Verze	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 150mm ² , WM krimpování
Číslo objednávky	2469620000
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 150
GTIN (EAN)	4050118483871
Množství	1 items

ES EPG/HPG 60 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	22 mm	Hloubka (v palcích)	0.8661 inch
Výška	42 mm	Výška (v palcích)	1.6535 inch
Šířka	42 mm	Šířka (v palcích)	1.6535 inch
Čistá hmotnost	117.92 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Krimpovací vložky

Šířka krimpování	5 mm	Průřez měděného krimpovaného spoje	150
Krimpovací šířka v mm	5		

Popis kontaktu

Type of contact	Kabelové oko řady Euro	Průřez vodiče, max. AWG	5/0
Průřez vodiče, min. AWG	5/0	Krimpovací rozsah, max.	150 mm ²

Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	WM krimpování
Průřez kabelového oka	jmen. 150 mm ²

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG/HPG 60 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Nářadí



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Typ	EPG 60	Verze
Číslo	2453810000	Lisovací nástroje, Nářadí, Nástroj k nalisování koncovek, 6mm ² , 300mm ² , Šestihránné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118468434	
Množství	1 ST	
Typ	HPG 60	Verze
Číslo	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Šestihránné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118468427	
Množství	1 ST	

150 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M8/-150	Verze
Číslo	1495700000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305333	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M10/-150	Verze
Číslo	1495710000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305159	
Množství	25 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	KRN-M12/-150	Verze
Číslo	1495720000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305296	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M14/-150	Verze
Číslo	1495810000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305500	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M16/-150	Verze
Číslo	1495730000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305395	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M20/-150	Verze
Číslo	1495740000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305357	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M6/-150 S	Verze
Číslo	1494440000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303964	
Množství	10 ST	
Typ	KRN-M8/-150 S	Verze
Číslo	1494940000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304701	
Množství	10 ST	
Typ	KRN-M10/-150 S	Verze
Číslo	1494950000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304473	
Množství	10 ST	
Typ	KRN-M12/-150 S	Verze
Číslo	1494970000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304459	
Množství	10 ST	
Typ	KWN-M8/-150 90	Verze
Číslo	1494490000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304107	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M10/150 90	Verze
Číslo	1494500000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303896	
Množství	25 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	KWN-M12/-150 90	Verze
Číslo	1494510000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304305	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M16/-150 90	Verze
Číslo	1494520000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303995	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M20/-150 90	Verze
Číslo	1494530000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304206	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M8/-150 45	Verze
Číslo	1496430000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306071	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M10/-150 45	Verze
Číslo	1496440000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305777	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M12/-150 45	Verze
Číslo	1496450000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305906	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M16/-150 45	Verze
Číslo	1496470000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306132	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M20/-150 45	Verze
Číslo	1496480000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305739	
Množství	25 ST	
Typ	VSTN/-150	Verze
Číslo	1497380000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² , 150 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306958	
Množství	25 ST	
Typ	KP-M8/-150	Verze
Číslo	1498290000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307399	
Množství	25 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	KP-M10/-150	Verze
Číslo	1498310000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307801	
Množství	25 ST	
Typ	KP-M12/-150	Verze
Číslo	1498320000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307658	
Množství	25 ST	
Typ	KP-M14/-150	Verze
Číslo	1498580000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118308112	
Množství	25 ST	
Typ	KP-M16/-150	Verze
Číslo	1498330000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307641	
Množství	25 ST	
Typ	KP-M20/-150	Verze
Číslo	1498340000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307740	
Množství	25 ST	
Typ	KWPN-M8/-150 90	Verze
Číslo	1497790000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307085	
Množství	25 ST	
Typ	KWPN-M10/-150 90	Verze
Číslo	1497810000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307221	
Množství	25 ST	
Typ	KWPN-M12/-150 90	Verze
Číslo	1497820000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307306	
Množství	25 ST	
Typ	KWPN-M16/-150 90	Verze
Číslo	1497830000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307160	
Množství	25 ST	
Typ	KWPN-M20/150 90	Verze
Číslo	1496680000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306088	
Množství	25 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	VPN/-150	Verze
Číslo	1498710000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² , 150 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118308129	
Množství	25 ST	
Typ	VPLN/-150	Verze
Číslo	1492970000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² , 150 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302912	
Množství	50 ST	
Typ	VSTN/150	Verze
Číslo	1493120000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² , 150 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302905	
Množství	50 ST	