

ES EPG/HPG 60 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Verze	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 240mm ² , WM krimpování
Číslo objednávky	2469640000
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 240
GTIN (EAN)	4050118484052
Množství	1 items

ES EPG/HPG 60 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	22 mm	Hloubka (v palcích)	0.8661 inch
Výška	42 mm	Výška (v palcích)	1.6535 inch
Šířka	42 mm	Šířka (v palcích)	1.6535 inch
Čistá hmotnost	117 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Krimpovací vložky

Šířka krimpování	5 mm	Průřez měděného krimpovaného spoje	240
Krimpovací šířka v mm	5		

Popis kontaktu

Type of contact	Kabelové oko řady Euro	Průřez vodiče, max. AWG	450
Průřez vodiče, min. AWG	450	Krimpovací rozsah, max.	240 mm ²

Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	WM krimpování
Průřez kabelového oka	jmen. 240 mm ²

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG/HPG 60 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Nářadí



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Typ	EPG 60	Verze
Číslo	2453810000	Lisovací nástroje, Nářadí, Nástroj k nalisování koncovek, 6mm ² , 300mm ² , Šestihránné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118468434	
Množství	1 ST	
Typ	HPG 60	Verze
Číslo	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Šestihránné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118468427	
Množství	1 ST	

240 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M8/-240	Verze
Číslo	1495480000	kabelové oko, konec svorky, 240 mm ² , 240 mm ² - 240 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304756	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M10/-240	Verze
Číslo	1495490000	kabelové oko, konec svorky, 240 mm ² , 240 mm ² - 240 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305050	
Množství	25 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	KRN-M12/-240	Verze
Číslo	1495500000	kabelové oko, konec svorky, 240 mm², 240 mm² - 240 mm²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305142	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M14/-240	Verze
Číslo	1497270000	kabelové oko, konec svorky, 240 mm², 240 mm² - 240 mm²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306842	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M16/-240	Verze
Číslo	1495510000	kabelové oko, konec svorky, 240 mm², 240 mm² - 240 mm²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304770	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M20/-240	Verze
Číslo	1495520000	kabelové oko, konec svorky, 240 mm², 240 mm² - 240 mm²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305104	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M10/-240 S	Verze
Číslo	1494340000	kabelové oko, konec svorky, 240 mm², 240 mm² - 240 mm²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304039	
Množství	5 ST	
Typ	KRN-M12/-240 S	Verze
Číslo	1494350000	kabelové oko, konec svorky, 240 mm², 240 mm² - 240 mm²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303933	
Množství	5 ST	
Typ	KRN-M16/-240 S	Verze
Číslo	1494370000	kabelové oko, konec svorky, 240 mm², 240 mm² - 240 mm²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304046	
Množství	5 ST	
Typ	KWN-M10/-240 90	Verze
Číslo	1494590000	kabelové oko, konec svorky, 240 mm², 240 mm² - 240 mm²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304145	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M12/-240 90	Verze
Číslo	1494610000	kabelové oko, konec svorky, 240 mm², 240 mm² - 240 mm²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304244	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M16/-240 90	Verze
Číslo	1494620000	kabelové oko, konec svorky, 240 mm², 240 mm² - 240 mm²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304237	
Množství	25 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	KWN-M20/-240 90	Verze
Číslo	1494630000	kabelové oko, konec svorky, 240 mm ² , 240 mm ² - 240 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304138	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M12/-240 45	Verze
Číslo	1495400000	kabelové oko, konec svorky, 240 mm ² , 240 mm ² - 240 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305227	
Množství	15 ST	
Typ	KWN-M16/-240 45	Verze
Číslo	1495410000	kabelové oko, konec svorky, 240 mm ² , 240 mm ² - 240 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305203	
Množství	15 ST	
Typ	KWN-M20/-240 45	Verze
Číslo	1495420000	kabelové oko, konec svorky, 240 mm ² , 240 mm ² - 240 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305234	
Množství	15 ST	
Typ	VSTN/-240	Verze
Číslo	1497400000	kabelové oko, konec svorky, 240 mm ² , 240 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306965	
Množství	25 ST	
Typ	KP-M10/-240	Verze
Číslo	1498390000	kabelové oko, konec svorky, 240 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307818	
Množství	20 ST	
Typ	KP-M12/-240	Verze
Číslo	1498410000	kabelové oko, konec svorky, 240 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307672	
Množství	20 ST	
Typ	KP-M14/-240	Verze
Číslo	1498530000	kabelové oko, konec svorky, 240 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307689	
Množství	20 ST	
Typ	KP-M16/-240	Verze
Číslo	1498420000	kabelové oko, konec svorky, 240 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307825	
Množství	20 ST	
Typ	KP-M20/-240	Verze
Číslo	1498430000	kabelové oko, konec svorky, 240 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307832	
Množství	20 ST	