

**MCB 489 2P D 25A ACDC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku****Všeobecné objednávací údaje**

Verze	Miniaturní jistič, Charakteristická křivka: D, Počet pólů: 2, 25 A, Bílá
Číslo objednávky	<a href="#">2478950000</a>
Typ	MCB 489 2P D 25A ACDC
GTIN (EAN)	4050118491043
Množství	36 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do	2025-09-01T00:00:00+02:00

## MCB 489 2P D 25A ACDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	60.3 mm	Hloubka (v palcích)	2.374 inch
Výška	116 mm	Výška (v palcích)	4.5669 inch
Šířka	35.3 mm	Šířka (v palcích)	1.3898 inch
Čistá hmotnost	13.88 g		

### Teploty

Skladovací teplota		Okolní teplota	-35 °C...70 °C
Provozní teplota		Vlhkost	Rel. vlhkost 40 °C / 95 %, bez kondenzace

### Elektrické údaje

Typ napětí	AC/DC	Jmenovité AC napětí	480/277 V
Jmenovité DC napětí	125 V	Jmenovitý proud	25 A
Vypínací schopnost	10000.00 A		

### Obecné údaje

Charakteristická křivka	D	Počet pólů	2
Verze jističe	Termomagnetický	Typická mechanická životnost v cyklech	20000
Typická elektrická životnost v cyklech	6000	Typ montáže	DIN lišta
Typ upevnění	Montáž lišty	Vibrace	podle IEC 60068-2-6
Otřes	podle IEC 60068-2-27	Barevný	Bílá

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC000042	ETIM 9.0	EC000042
ETIM 10.0	EC000042	ECLASS 14.0	27-14-19-01
ECLASS 15.0	27-14-19-01		