

MCB 1077 1P B 4A ACDC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku****Všeobecné objednáací údaje**

Verze	Miniaturní jistič, Počet pólů: 1, 4 A, Bílá
Číslo objednávky	2479340000
Typ	MCB 1077 1P B 4A ACDC
GTIN (EAN)	4050118490657
Množství	12 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
Poslední datum objednávky	2025-09-01T00:00:00+02:00

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	60.2 mm	Hloubka (v palcích)	2.3701 inch
Výška	82 mm	Výška (v palcích)	3.2283 inch
Šířka	17.6 mm	Šířka (v palcích)	0.6929 inch
Čistá hmotnost	83.25 g		

Teploty

Skladovací teplota	Okolní teplota	-35 °C...70 °C
Provozní teplota	Vlhkost	Rel. vlhkost 40 °C / 95 %, bez kondenzace

Elektrické údaje

Typ napětí	AC/DC	Jmenovité AC napětí	277 V
Jmenovité DC napětí	60 V	Jmenovitý proud	4 A
Vypínací schopnost	10000.00 A		

Obecné údaje

Počet pólů	1	Typ montáže	DIN lišta
Typ upevnění	Montáž lišty	Vibrace	podle IEC 60068-2-6
Otřes	podle IEC 60068-2-27	Barevný	Bílá

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000042	ETIM 9.0	EC000042
ETIM 10.0	EC000042	ECLASS 14.0	27-14-19-01
ECLASS 15.0	27-14-19-01		