

MCB 1077 1P D 16A ACDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Miniaturní jistič, Charakteristická křivka: D, Počet pólů: 1, 16 A, Bílá
Číslo objednávky	2480860000
Typ	MCB 1077 1P D 16A ACDC
GTIN (EAN)	4050118489132
Množství	12 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
Poslední datum objednávky	2025-09-01T00:00:00+02:00

MCB 1077 1P D 16A ACDC
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje
Rozměry a hmotnosti

Hloubka	60.2 mm	Hloubka (v palcích)	2.3701 inch
Výška	82 mm	Výška (v palcích)	3.2283 inch
Šířka	17.6 mm	Šířka (v palcích)	0.6929 inch
Čistá hmotnost	83.25 g		

Teploty

Skladovací teplota		Okolní teplota	-35 °C...70 °C
Provozní teplota		Vlhkost	Rel. vlhkost 40 °C / 95 %, bez kondenzace

Elektrické údaje

Typ napětí	AC/DC	Jmenovité AC napětí	277 V
Jmenovité DC napětí	60 V	Jmenovitý proud	16 A
Vypínací schopnost	10000.00 A		

Obecné údaje

Charakteristická křivka	D	Počet pólů	1
Verze jističe	Termomagnetický	Typická mechanická životnost v cyklech	20000
Typická elektrická životnost v cyklech	6000	Typ montáže	DIN lišta
Typ upevnění	Montáž lišty	Vibrace	podle IEC 60068-2-6
Otřes	podle IEC 60068-2-27	Barevný	Bílá

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000042	ETIM 9.0	EC000042
ETIM 10.0	EC000042	ECLASS 14.0	27-14-19-01
ECLASS 15.0	27-14-19-01		