

WS 12/9.5-11 MC NE WS


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text.

Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|------------------------------|
| Verze | , Polyamid 66, Barevný: Bílá |
| Číslo objednávky | 2484220000 |
| Typ | WS 12/9.5-11 MC NE WS |
| GTIN (EAN) | 4050118494808 |
| Množství | 300 items |

Technické údaje

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Rozměry a hmotnosti

| | |
|----------------|--------|
| Čistá hmotnost | 0.26 g |
|----------------|--------|

Shoda produktu s prostředím

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|--|
| Stav souladu se směrnici RoHS | V souladu bez výjimky | | |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% | | |
| Uhlíková stopa výrobku | Kolébka k bráně | 0.004 kg CO2 eq. | |

Obecné údaje

| | | | |
|-------------------------------|---------|-------------------------------|---|
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 | Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C | Barevný | Bílá |
| Halogen | Ne | Základní materiál | Polyamid 66 |
| Tištěné znaky | prázdné | kompatibilní tiskárna | PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2 |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ETIM 10.0 | EC000761 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 | | |

Nákresy



Výkres
