

### Podobné ilustraci



### Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	2485310000
Typ	<a href="#">SAI-WDF 5P B M12 K</a>
GTIN (EAN)	4050118495942
Množství	1 items

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

### Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 19.36 g

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou

Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 22cbd99b-5f46-4c36-9938-bd61e241a9ab

### Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Počet pólů	5	Kódování	B-kódování
Povrch kontaktu	Pozlacené	Typ připojení	Šroubové připojení
Hlavní materiál krytu	CuZn	Materiál kontaktu	CuZn
Jmenovité napětí	60 V	Jmenovitý proud	4 A
Stupeň krytí	IP67	Kabelová průchodka	M 12
Rozsah teplot krytu	-40 ... +85 °C		

### Všeobecné technické specifikace


Počet pólů	5	Kódování	B-kódování
Připojovací závit	M12 konektor samice, M12 konektor samec	Povrch kontaktu	Pozlacené
Typ připojení	Šroubové připojení	Hlavní materiál krytu	CuZn
Materiál kontaktu	CuZn	Jmenovité napětí	60 V
Jmenovitý proud	4 A	Stupeň krytí	IP67
Kabelová průchodka	M 12	Rozsah teplot krytu	-40 ... +85 °C

### Klasifikace


ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

## Nákresy

### Rozměrový výkres



### Schéma pólů



### Schéma pólů

