

IE-FCML-MINIUSB-0.3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Sestavené IE kabely

Všeobecné objednací údaje

Verze	USB kabel, USB A Mini, Servisní rozhraní, USB A Mini, 0.3 m
Číslo objednávky	248820000
Typ	IE-FCML-MINIUSB-0.3M
GTIN (EAN)	4050118498080
Množství	1 items

IE-FCML-MINIUSB-0.3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Délka	0.3 m	Délka (v palcích)	11.811 inch
Čistá hmotnost	29.5 g		

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota
Teplota instalace	

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Technické specifikace kabelu

Barva opláštění	černá
-----------------	-------

Všeobecné technické údaje

Hlavní materiál krytu	PA	Stupeň krytí	IP64
-----------------------	----	--------------	------

Konektor, pravý

Zástrčka vpravo	USB A Mini, IP20, Kontakt samice, přímý, Servisní rozhraní, Plast, stíněné
-----------------	--

Konektor, vlevo

Zástrčka vlevo	USB A Mini, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, stíněné
----------------	--

Struktura kabelu

Barva opláštění	černá
-----------------	-------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		