

HDC 10B ABU N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům.

Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření.

Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

Verze	HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Přepážkový kryt, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: none
Číslo objednávky	2488580000
Typ	HDC 10B ABU N
GTIN (EAN)	4050118541519
Množství	1 items

HDC 10B ABU N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E92202

Rozměry a hmotnosti

Výška	29.5 mm	Výška (v palcích)	1.1614 inch
Šířka	57 mm	Šířka (v palcích)	2.2441 inch
Rozměr při montáži - výška	32 mm	Rozměr při montáži - šířka	83 mm
Čistá hmotnost	110 g		

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky		
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%		
Chemická odolnost	Látka	Aceton	
	Chemická odolnost	Podmíněně odolné	
	Látka	Vrtací olej	
	Chemická odolnost	Odolné	
	Látka	Nafta	
	Chemická odolnost	Odolné	
	Látka	Etylalkohol	
	Chemická odolnost	Odolné	
	Látka	Převodový olej	
	Chemická odolnost	Odolné	
	Látka	Hydraulický olej	
	Chemická odolnost	Odolné	
	Látka	Chladivo	
	Chemická odolnost	Odolné	
	Látka	Petrolejový benzin	
	Chemická odolnost	Odolné	
	Látka	Pot	
	Chemická odolnost	Odolné	
	Látka	Prémiový benzin	
	Chemická odolnost	Podmíněně odolné	
Látka	Voda		
Chemická odolnost	Odolné		
Látka	UV		
Chemická odolnost	Nestabilní		
Látka	Ozón		
Chemická odolnost	Nestabilní		

Obecné údaje

Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník	Provedení povrchu	Práškové lakování
Stupeň krytí	IP65, v zapojeném stavu	EMC kryty	Ne
Materiál zajišťovacího prvku	Polyamid, Nerezavějící ocel		

Creation date 17.02.2026 03:11:30 MEZ

Catalogue status / Drawings

HDC 10B ABU N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Rozměry

Délka rozteče otvorů A2	83 mm	Kabelový vstup	Ne
Šířka pouzdra C	43 mm	Výška pouzdra B	30 mm

Verze

Velikost kabelových vstupů	none	Horní část/dolní část/víčko	dolní část
Kryt	bez krytu	Počet kabelových vstupů ze strany	0
Design pouzdra	Přepážkový kryt	Design zajišťovacího systému	Boční uzamykací svorka na dolní straně
Design	Standardně	Instalační velikost	4
Kabelový vstup	Ne	Typ	Bulkhead (průchodka)
Verze svorky	Boční uzamykací svorka	Těsnění	NBR
Barva (RAL)	RAL 7035	BG	4
Vhodné pro systém ModuPlug®	Ano		

Důležitá poznámka

Informace o produktu Při montáži skříní se ujistěte, že je ploché těsnění správně usazeno.

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 10B ABU N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Kryt



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC.

Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům.

Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření.

Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC 10B DODQ 4B0	Verze
Číslo	1665230000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt dolní části pouzdra, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: none
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190421939	
Množství	1 ST	