


**RKDG D18 WG PT6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Inteligentní řešení kabeláže vám mohou ušetřit cenný čas i peníze.

Modulární systém FieldPower® obsahuje to pravé řešení pro každý úkol kabeláže.

Skládací těsnění pro použití prefabrikovaných kabelů

Těsnění k dispozici s přípojovacím závitem M16 a M20

Možná integrace provozních a signalizačních zařízení do těsnění

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Těsnicí vložka Field Power®, Těsnění, IP54, s odpovídajícím krytu, EPDM
Číslo objednávky	<a href="#">2491870000</a>
Typ	RKDG D18 WG PT6
GTIN (EAN)	4050118501537
Množství	10 items

## RKDG D18 WG PT6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	18 mm	Hloubka (v palcích)	0.7087 inch
Výška	33.8 mm	Výška (v palcích)	1.3307 inch
Šířka	46.7 mm	Šířka (v palcích)	1.8386 inch
Čistá hmotnost	21.8 g		

## Teploty

Skladovací teplota -40 °C...85 °C Provozní teplota -40 °C...85 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Všeobecné údaje

Základní materiál	EPDM	Silikon	Ne
Barevný	černá	Design	Těsnění
Stupeň krytí	IP54, s odpovídajícím krytí	Klasifikace hořlavosti UL 94	HB
Poloha při montáži, poznámka k instalaci	ve slotu těsnění FieldPower®	Typ linky	přibližně
Vnější průměr kabelu, min.	18.5 mm	Vnější průměr kabelu, max.	20.5 mm

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		