



PushPull Power zásuvný konektor podle specifikací PROFINET

Všeobecné objednací údaje

Verze	Výkonový konektor, Příruba, PROFINET, Sada přírub
Číslo objednávky	2493480000
Typ	IE-BSS-VAPM-24V
GTIN (EAN)	4050118522143
Množství	1 items

IE-BSS-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E92202

Rozměry a hmotnosti

Šířka	46 mm	Šířka (v palcích)	1.811 inch
Délka	66 mm	Délka (v palcích)	2.5984 inch
Čistá hmotnost	54 g		

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Počet pólů	5	Povrch kontaktu	Pozlacený nikl
Stínění	nestíněné	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Barevný	Stříbřitě šedá	Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek, poniklované
Materiál kontaktu	Slitina mědi	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	2.5 mm ²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0.75 mm ²	Typ montáže	4 šrouby
Stupeň krytí	IP67	Cykly zapojování	≥ 100
Závažnost znečištění	2	Připojení 1	PushPull Power
Připojení 2	Kotevní svorka	Těsnicí materiál	NBR
Typ vzájemného blokování	Push Pull		

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí	24 V	Proudová zatížitelnost při 50 °C	16 A
-----------------	------	----------------------------------	------

Obecné standardy

Standardní konektor	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-3-126	Č. osvědčení (UR)	E92202
---------------------	--	-------------------	--------

Standardy


Standardní konektor	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-3-126
---------------------	--

Technické údaje**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Nákresy

Rozměrový výkres



Výkres



When using wire-end-ferrules, we recommend the length of 10 mm.

Příslušenství

Ochranné kryty



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BP-VAPP	Verze	
Číslo objednávky	1068930000	Skříň montovaná s přírubou, ochranný kryt	
GTIN (EAN)	4032248823093		
Množství	10 ST		