



PushPull Power zásuvný konektor podle specifikací PROFINET

Všeobecné objednací údaje

Verze	Výkonový konektor, Příruba zařízení, PROFINET
Číslo objednávky	2493490000
Typ	IE-BHD-VAPM
GTIN (EAN)	4050118529104
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E92202

Rozměry a hmotnosti

Výška	42 mm	Výška (v palcích)	1.6535 inch
Šířka	36.2 mm	Šířka (v palcích)	1.4252 inch
Délka	14.2 mm	Délka (v palcích)	0.5591 inch
Čistá hmotnost	23 g		

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...80 °C
Teplota instalace		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje


Stínění	nestíněné	Barevný	Stříbřitě šedá
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek, poniklované	Typ montáže	4 šrouby
Stupeň krytí	IP67	Cykly zapojování	500
Závažnost znečištění	2	Těsnicí materiál	NBR
Typ vzájemného blokování	Push Pull		

Obecné standardy

Č. osvědčení (UR)	E92202
-------------------	--------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Nákresy**Rozměrový výkres****Výřez instalace**