

**RCL425024T****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Podobné ilustraci

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	, Relé, Počet kontaktů: 2, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC $\pm$ 10 %, Trvalý proud: 8 A, Zásuvné připojení Plug-in
Číslo objednávky	<a href="#">2494270000</a>
Typ	RCL425024T
GTIN (EAN)	4050118517507
Množství	20 items

## Technical data

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	29 mm	Hloubka (v palcích)	1.1417 inch
Výška	15.7 mm	Výška (v palcích)	0.6181 inch
Šířka	12.7 mm	Šířka (v palcích)	0.5 inch
Čistá hmotnost	13.3 g		

## Teploty

Skladovací teplota	Okolní teplota	-20 °C...70 °C
Provozní teplota		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Řídící strana

Jmenovité řídicí napětí	24 V DC ±10 %	Ukazatel stavu	Ne
-------------------------	---------------	----------------	----

## Strana zátěže

Trvalý proud	8 A	Max. spínací napětí, AC	250 V
Min. spínací proud	5 mA	Typ kontaktu	2 CO contact (AgNi)

## Koordinace izolace

Stupeň krytí	IP40
--------------	------

## Data připojení

Metoda připojení vodiče	Zásuvné připojení Plug-in
-------------------------	---------------------------

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		