

**Obrázek výrobku**

Podobné ilustraci

**Všeobecné objednáací údaje**

Verze	, Relé, Počet kontaktů: 2, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 115 V AC, Trvalý proud: 8 A, Zásuvné připojení Plug-in
Číslo objednávky	<a href="#">2494300000</a>
Typ	RCL425615T
GTIN (EAN)	4050118517514
Množství	20 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	29 mm	Hloubka (v palcích)	1.1417 inch
Výška	15.7 mm	Výška (v palcích)	0.6181 inch
Šířka	12.7 mm	Šířka (v palcích)	0.5 inch
Čistá hmotnost	13 g		

## Teploty

Skladovací teplota Okolní teplota -40 °C...70 °C  
Provozní teplota

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Řídící strana

Jmenovité řídicí napětí 115 V AC Ukazatel stavu Ne

## Strana zátěže

Rated switching voltage 250 V AC Max. spínací napětí, AC 132 V  
Typ kontaktu 2 CO contact (AgNi)

## Obecné údaje

Barevný Transparentní

## Koordinace izolace

Závažnost znečištění 3 Stupeň krytí IP67

## Data připojení

Metoda připojení vodiče Zásuvné připojení Plug-in

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		