

SM 36/18-30 MM GR VPE100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Ochrana před nesprávným použitím: SM

Značky MultiMark na zařízení lze použít se značícími materiály od jiných výrobců. Zajišťují, že všechny komponenty, jako jsou řídicí a signalizační zařízení od jiných výrobců, jsou jasně označeny.

Vaše výhody s MultiMark

- "Různé materiály pro různé požadavky"
- Lze použít s vybavením od různých výrobců
- Značky na zařízení se známým designem

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | SwitchMark, Značky na přístroje, 56 x 36 mm, Šedá |
| Číslo objednávky | 2497010000 |
| Typ | SM 36/18-30 MM GR VPE100 |
| GTIN (EAN) | 4050118508512 |
| Množství | 100 items |

SM 36/18-30 MM GR VPE100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|---------|--------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 0.1 mm | Hloubka (v palcích) | 0.0039 inch |
| Výška | 56 mm | Výška (v palcích) | 2.2047 inch |
| Šířka | 36 mm | Šířka (v palcích) | 1.4173 inch |
| Průměr | 30 mm | Čistá hmotnost | 0.06 g |

Teploty

| | |
|-------------------------|--------------|
| Rozsah provozní teploty | -40...120 °C |
|-------------------------|--------------|

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnici RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Obecné údaje

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|
| Lepidlo | Akrylátové lepidlo | Verze | bez obsahu halogenů, Samolepicí |
| Šířka | 36 mm | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
| Rozsah provozní teploty, max. | 120 °C | Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C |
| Barevný | Šedá | Halogen | Ne |
| Základní materiál | Polyester | Tištěné znaky | bez |
| Velikost pole na označení | 18 x 36 mm | Schválení podle UL 969 | Ano |
| kompatibilní tiskárna | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS | Rozsah provozní teploty | -40...120 °C |

Značky na přístroje

| | | | |
|--------|-------|---------|----|
| Průměr | 30 mm | Halogen | Ne |
|--------|-------|---------|----|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

Nákresy



SM 36/18-30 MM GR VPE100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|---------------------|----------------------------|------------|--|
| Typ | RIBBON MM 76/360 SW | Verze | |
| Číslo objednávky | 2005080000 | Ink ribbon | |
| GTIN (EAN) | 4050118389951 | | |
| Množství | 1 ST | | |

THM MULTIMARK



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|---------------------|----------------------------|-------|--|
| Typ | MULTIMARK ROLLER 115 | Verze | |
| Číslo objednávky | 1357420000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | | |
| Množství | 1 ST | | |

THM MULTIMARK PLUS



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

SM 36/18-30 MM GR VPE100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|---------------------|----------------------------|-------|
| Typ | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Verze |
| Číslo objednávky | 2672590000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| Množství | 1 ST | |