


## HDC XX5E02 MFSM12D-0050

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Kompaktní

Tento nový dvoupólový přípojnicový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

### Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	2503700050
Typ	<a href="#">HDC XX5E02 MFSM12D-0050</a>
GTIN (EAN)	4050118523645
Množství	1 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0 g

## Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 90 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou

Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

## Obecné údaje

Počet pólů	4	Délka kabelu	0.5 m
Kódování	D-kódování	Povrch kontaktu	Au (zlato)
Přenosová rychlost	100 MBit/s	Odpor izolace	≥ 108 Ω
Kategorie	Cat. 5e	Jmenovité napětí	250 V
Jmenovitý proud	4 A	Cykly zapojování	\u2265 100
Závažnost znečištění	2	Verze pro opačnou stranu	Konektor samice, rovný, M12D
Verze pro stranu modulu	Konektor samec		

## Technické specifikace kabelu

Délka kabelu	0.5 m	
Barva opláštění	Modrá	
Stíněný	Ano	
Halogen	Ano, Ne	
Materiál pláště	Radox EM 104	
Barevné kódování	bílá, žlutá, modrá, oranžová	
Vnější průměr	Průměr	7.25 mm
	Značky	±
	Tolerance	0.3 mm
Vnější průměr	7.25 mm ± 0.3 mm	

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		