

HDC XX5E02 FMSRJ45-0100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Kompaktní**

Tento nový dvoupólový přípojnicový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	2503720100
Typ	HDC XX5E02 FMSRJ45-0100
GTIN (EAN)	4050118523409
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 94.16 g

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 90 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou

Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Obecné údaje

Počet pólů	4	Délka kabelu	1 m
Kódování	D-kódování	Povrch kontaktu	Au (zlato)
Přenosová rychlost	100 MBit/s	Odpor izolace	≥ 108 Ω
Kategorie	Cat. 5e	Jmenovité napětí	250 V
Jmenovitý proud	4 A	Cykly zapojování	\u2265 100
Závažnost znečištění	2	Verze pro opačnou stranu	Konektor samec, rovný, RJ45
Verze pro stranu modulu	Konektor samice		

Technické specifikace kabelu

Délka kabelu	1 m	
Barva opláštění	Modrá	
Stíněný	Ano	
Halogen	Ano, Ne	
Materiál pláště	Radox EM 104	
Barevné kódování	bílá, žlutá, modrá, oranžová	
Vnější průměr	Průměr	7.25 mm
	Značky	±
	Tolerance	0.3 mm
Vnější průměr	7.25 mm ± 0.3 mm	

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

Nákresy

RJ45		M12
1	yellow	1
3	white	2
2	orange	3
6	blue	4