

HDC XX5E02 FMSM12D-0150**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Kompaktní**

Tento nový dvoupólový přípojnicový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	2503760150
Typ	HDC XX5E02 FMSM12D-0150
GTIN (EAN)	4050118523515
Množství	1 items

HDC XX5E02 FMSM12D-0150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0 g

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 90 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou

Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Obecné údaje

Počet pólů	4	Délka kabelu	1.5 m
Kódování	D-kódování	Povrch kontaktu	Au (zlato)
Přenosová rychlost	100 MBit/s	Odpor izolace	≥ 108 Ω
Kategorie	Cat. 5e	Jmenovité napětí	250 V
Jmenovitý proud	4 A	Cykly zapojování	\u2265 100
Typ	Zásuvka	Závažnost znečištění	2
Verze pro opačnou stranu	Konektor samec, rovný, M12D	Verze pro stranu modulu	Konektor samice

Technické specifikace kabelu

Délka kabelu	1.5 m	
Barva opláštění	Modrá	
Stíněný	Ano	
Halogen	Ano, Ne	
Materiál pláště	Radox EM 104	
Barevné kódování	bílá, žlutá, modrá, oranžová	
Vnější průměr	Průměr	7.25 mm
	Značky	±
	Tolerance	0.3 mm
Vnější průměr	7.25 mm ± 0.3 mm	

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

HDC XX5E02 FMSM12D-0150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4
