



HDC XX5E02 MFSXXXX-4000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Kompaktní

Tento nový dvoupólový přípojnicový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Číslo objednávky | 2503794000 |
| Typ | HDC XX5E02 MFSXXXX-4000 |
| GTIN (EAN) | 4050118523379 |
| Množství | 1 items |
| Stav objednávky | Přerušeno |
| K dispozici do | 2025-09-30T00:00:00+02:00 |

HDC XX5E02 MFSXXXX-4000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0 g

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 90 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou

Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Obecné údaje

| | | | |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| Počet pólů | 4 | Délka kabelu | 40 m |
| Kódování | D-kódování | Povrch kontaktu | Au (zlato) |
| Přenosová rychlost | 100 MBit/s | Odpor izolace | ≥ 108 Ω |
| Kategorie | Cat. 5e | Jmenovité napětí | 250 V |
| Jmenovitý proud | 4 A | Cykly zapojování | \u2265 100 |
| Typ | Zástrčka | Závažnost znečištění | 2 |
| Verze pro opačnou stranu | Konektor samice, rovný | Verze pro stranu modulu | Konektor samec |

Technické specifikace kabelu

| | | |
|------------------|------------------------------|---------|
| Délka kabelu | 40 m | |
| Barva opláštění | Modrá | |
| Stíněný | Ano | |
| Halogen | Ano, Ne | |
| Materiál pláště | Radox EM 104 | |
| Barevné kódování | bílá, žlutá, modrá, oranžová | |
| Vnější průměr | Průměr | 7.25 mm |
| | Značky | ± |
| | Tolerance | 0.3 |
| Vnější průměr | 7.25 mm ± 0.3 | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ETIM 10.0 | EC002599 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 | | |

Nákresy

| M12 | | M12 |
|-----|--------|-----|
| 1 | yellow | 1 |
| 2 | white | 2 |
| 3 | orange | 3 |
| 4 | blue | 4 |