

ES EPG/HPG 60 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Verze	Příslušenství, 6mm ² , Šestihranné krimpování
Číslo objednávky	2505150000
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 6
GTIN (EAN)	4050118519532
Množství	1 items

ES EPG/HPG 60 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	22 mm	Hloubka (v palcích)	0.8661 inch
Výška	42 mm	Výška (v palcích)	1.6535 inch
Šířka	42 mm	Šířka (v palcích)	1.6535 inch
Čistá hmotnost	150 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Krimpovací vložky

Identifikační číslo	5	Šířka krimpování	7 mm
Průřez měděného krimpovaného spoje	6	Krimpovací šířka v mm	7

Popis kontaktu

Type of contact	Kabelové oko DIN 46235, Kabelové oko DIN 46267 část 1	Průřez vodiče, max. AWG	10
Průřez vodiče, min. AWG	10	Krimpovací rozsah, max.	6 mm ²

Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	Šestihranné krimpování
Průřez kabelového oka	jmen. 6 mm ²

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG/HPG 60 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Nářadí




Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Typ	EPG 60	Verze
Číslo	2453810000	Lisovací nástroje, Nářadí, Nástroj k nalisování koncovek, 6mm ² , 300mm ² , Šestihránné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118468434	
Množství	1 ST	
Typ	HPG 60	Verze
Číslo	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Šestihránné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118468427	
Množství	1 ST	

6 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M4/-6	Verze
Číslo	1497150000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306767	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M5/-6	Verze
Číslo	1497170000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306590	
Množství	100 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	KRN-M6/-6	Verze
Číslo	1497180000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306729	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M8/-6	Verze
Číslo	1497190000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306613	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M10/-6	Verze
Číslo	1497200000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306385	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M12/-6	Verze
Číslo	1497210000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306347	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M4/-6 90	Verze
Číslo	1497220000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306477	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M5/-6 90	Verze
Číslo	1496120000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305753	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M6/-6 90	Verze
Číslo	1496130000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305982	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M8/-6 90	Verze
Číslo	1496140000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306248	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M10/-6 90	Verze
Číslo	1496150000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305579	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M12/-6 90	Verze
Číslo	1496170000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305869	
Množství	100 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	VSTN/-6	Verze
Číslo	1494720000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ² , 6 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304190	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M5/-6	Verze
Číslo	1497840000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307405	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M6/-6	Verze
Číslo	1497850000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307245	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M8/-6	Verze
Číslo	1497860000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307238	
Množství	100 ST	
Typ	VPN/-6	Verze
Číslo	1498610000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ² , 6 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307931	
Množství	100 ST	