

Podobné ilustraci

Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Verze	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 10mm ² , Šestihránné krimpování
Číslo objednávky	2505160000
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 10
GTIN (EAN)	4050118519556
Množství	1 items

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	22 mm	Hloubka (v palcích)	0.8661 inch
Výška	42 mm	Výška (v palcích)	1.6535 inch
Šířka	42 mm	Šířka (v palcích)	1.6535 inch
Čistá hmotnost	150 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Krimpovací vložky

Identifikační číslo	6	Šířka krimpování	7 mm
Průřez měděného krimpovaného spoje	10	Krimpovací šířka v mm	7

Popis kontaktu

Type of contact	Kabelové oko DIN 46235, Kabelové oko DIN 46267 část 1	Průřez vodiče, max. AWG	8
Průřez vodiče, min. AWG	8	Krimpovací rozsah, max.	10 mm ²

Údaje o nástroji - krimpování

Krimpování - typ/profil	Šestihhranné krimpování
Průřez kabelového oka	jmen. 10 mm ²

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG/HPG 60 HEX 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nářadí



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Typ	EPG 60	Verze
Číslo	2453810000	Lisovací nástroje, Nářadí, Nástroj k nalisování koncovek, 6mm ² , 300mm ² , Šestihránné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118468434	
Množství	1 ST	
Typ	HPG 60	Verze
Číslo	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Šestihránné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118468427	
Množství	1 ST	

10 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M4/-10	Verze
Číslo	1496900000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306293	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M5/-10	Verze
Číslo	1496910000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306378	
Množství	100 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KRN-M6/-10	Verze
Číslo	1496920000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306439	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M8/-10	Verze
Číslo	1496930000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306552	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M10/-10	Verze
Číslo	1496940000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306521	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M12/-10	Verze
Číslo	1496950000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306453	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M5/-10 90	Verze
Číslo	1497020000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306712	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M6/-10 90	Verze
Číslo	1497030000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306484	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M8/-10 90	Verze
Číslo	1497040000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306576	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M10/-10 90	Verze
Číslo	1497050000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306750	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M12/-10 90	Verze
Číslo	1497070000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306606	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M5/-10 45	Verze
Číslo	1496810000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306309	
Množství	100 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KWN-M6/-10 45	Verze
Číslo	1496820000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306286	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M8/-10 45	Verze
Číslo	1496830000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306330	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M10/-10 45	Verze
Číslo	1496840000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306361	
Množství	100 ST	
Typ	VSTN/-10	Verze
Číslo	1497130000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306491	
Množství	50 ST	
Typ	KP-M5/-10	Verze
Číslo	1497870000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307252	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M6/-10	Verze
Číslo	1497880000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307283	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M8/-10	Verze
Číslo	1497890000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307573	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M10/-10	Verze
Číslo	1497910000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307276	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M6/-10 90	Verze
Číslo	1497420000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307023	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M8/-10 90	Verze
Číslo	1497430000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306927	
Množství	100 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	VPN/-10	Verze
Číslo	1498620000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118308136	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M4/-10	Verze
Číslo	1494010000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303810	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M5/-10	Verze
Číslo	1494020000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303681	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M6/-10	Verze
Číslo	1494030000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303483	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M8/-10	Verze
Číslo	1494040000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303803	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M10/-10	Verze
Číslo	1494050000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303711	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M12/-10	Verze
Číslo	1494060000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304008	
Množství	100 ST	
Typ	KQNG-M5/-10	Verze
Číslo	1492680000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302479	
Množství	100 ST	
Typ	KQNG-M6/-10	Verze
Číslo	1492690000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302394	
Množství	100 ST	
Typ	KSN/-10	Verze
Číslo	1492780000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302806	
Množství	100 ST	

Příslušenství

Typ	VPLN/-10	Verze
Číslo	1492890000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302561	
Množství	100 ST	