

Podobné ilustraci

Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Verze	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 50mm ² , Šestihranné krimpování
Číslo objednávky	2505200000
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 50
GTIN (EAN)	4050118519600
Množství	1 items

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	22 mm	Hloubka (v palcích)	0.8661 inch
Výška	42 mm	Výška (v palcích)	1.6535 inch
Šířka	42 mm	Šířka (v palcích)	1.6535 inch
Čistá hmotnost	138 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Krimpovací vložky

Identifikační číslo	14	Šířka krimpování	5 mm
Průřez krimpování, hliník	35	Průřez měděného krimpovaného spoje	50
Krimpovací šířka v mm	5		

Popis kontaktu

Type of contact	Kabelové oko DIN 46235, Kabelové oko DIN 46267 část 1	Průřez vodiče, max. AWG	1
Průřez vodiče, min. AWG	1	Krimpovací rozsah, max.	50 mm ²

Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	Šestihránné krimpování
Průřez kabelového oka	jmen. 50 mm ²

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Příslušenství

Nářadí



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Typ	EPG 60	Verze
Číslo	2453810000	Lisovací nástroje, Nářadí, Nástroj k nalisování koncovek, 6mm ² , 300mm ² , Šestihránné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118468434	
Množství	1 ST	
Typ	HPG 60	Verze
Číslo	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Šestihránné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118468427	
Množství	1 ST	

50 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M6/-50	Verze
Číslo	1496590000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305746	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M8/-50	Verze
Číslo	1496600000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306149	
Množství	100 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KRN-M10/-50	Verze
Číslo	1496610000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm², 50 mm² - 50 mm²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306064	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M12/-50	Verze
Číslo	1496620000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm², 50 mm² - 50 mm²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305722	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M14/-50	Verze
Číslo	1495750000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm², 50 mm² - 50 mm²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305197	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M16/-50	Verze
Číslo	1496630000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm², 50 mm² - 50 mm²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306200	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M20/-50	Verze
Číslo	1495840000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm², 50 mm² - 50 mm²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305364	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M6/-50 S	Verze
Číslo	1494820000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm², 50 mm² - 50 mm²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304114	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M8/-50 S	Verze
Číslo	1494830000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm², 50 mm² - 50 mm²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304404	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M10/-50 S	Verze
Číslo	1494840000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm², 50 mm² - 50 mm²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304619	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M6/-50 90	Verze
Číslo	1495950000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm², 50 mm² - 50 mm²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305388	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M8/-50 90	Verze
Číslo	1495970000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm², 50 mm² - 50 mm²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305425	
Množství	100 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KWN-M10/-50 90	Verze
Číslo	1495980000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm², 50 mm² - 50 mm²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305494	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M12/-50 90	Verze
Číslo	1495990000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm², 50 mm² - 50 mm²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305654	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M14/-50 90	Verze
Číslo	1494650000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm², 50 mm² - 50 mm²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304251	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M16/-50 90	Verze
Číslo	1496000000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm², 50 mm² - 50 mm²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305630	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M20/-50 90	Verze
Číslo	1494710000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm², 50 mm² - 50 mm²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304442	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M6/-50 45	Verze
Číslo	1496270000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm², 50 mm² - 50 mm²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305937	
Množství	50 ST	
Typ	KWN-M8/-50 45	Verze
Číslo	1496280000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm², 50 mm² - 50 mm²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306101	
Množství	50 ST	
Typ	KWN-M10/-50 45	Verze
Číslo	1496290000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm², 50 mm² - 50 mm²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305760	
Množství	50 ST	
Typ	KWN-M12/-50 45	Verze
Číslo	1496300000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm², 50 mm² - 50 mm²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306040	
Množství	50 ST	
Typ	VSTN/-50	Verze
Číslo	1494750000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm², 50 mm² - Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304381	
Množství	50 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KP-M6/-50	Verze
Číslo	1498510000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118308006	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M8/-50	Verze
Číslo	1498070000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307566	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M10/-50	Verze
Číslo	1498080000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307559	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M12/-50	Verze
Číslo	1498090000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307375	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M14/-50	Verze
Číslo	1498570000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118308105	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M16/-50	Verze
Číslo	1498110000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307474	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M20/-50	Verze
Číslo	1498120000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307597	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M8/-50 90	Verze
Číslo	1497590000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306699	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M10/-50 90	Verze
Číslo	1497610000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307078	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M12/-50 90	Verze
Číslo	1497620000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306675	
Množství	100 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KWPN-M16/-50 90	Verze
Číslo	1497630000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307115	
Množství	100 ST	
Typ	VPN/-50	Verze
Číslo	1498660000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ² , 50 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307948	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M6/-50	Verze
Číslo	1493510000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303179	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M8/-50	Verze
Číslo	1493150000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302868	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M10/-50	Verze
Číslo	1493160000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303049	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M12/-50	Verze
Číslo	1493170000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303216	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M16/-50	Verze
Číslo	1493180000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302844	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M20/-50	Verze
Číslo	1493530000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303513	
Množství	50 ST	
Typ	KSN/-50	Verze
Číslo	1492820000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ² , 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302769	
Množství	50 ST	
Typ	VPLN/-50	Verze
Číslo	1492930000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ² , 50 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302684	
Množství	100 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství**

Typ	VSTN/50	Verze
Číslo objednávky	1493070000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm², 50 mm², Žádné
GTIN (EAN)	4050118302691	
Množství	100 ST	