


**Podobné ilustraci**

Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 70mm <sup>2</sup> , Šestihránné krimpování
Číslo objednávky	<a href="#">2505210000</a>
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 70
GTIN (EAN)	4050118519594
Množství	1 items

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	22 mm	Hloubka (v palcích)	0.8661 inch
Výška	42 mm	Výška (v palcích)	1.6535 inch
Šířka	42 mm	Šířka (v palcích)	1.6535 inch
Čistá hmotnost	119.68 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Krimpovací vložky

Identifikační číslo	16	Šířka krimpování	5 mm
Průřez krimpování, hliník	50	Průřez měděného krimpovaného spoje	70
Krimpovací šířka v mm	5		

## Popis kontaktu

Type of contact	Kabelové oko DIN 46235, Kabelové oko DIN 46267 část 1	Průřez vodiče, max. AWG	2/0
Průřez vodiče, min. AWG	2/0	Krimpovací rozsah, max.	70 mm <sup>2</sup>

## Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	Šestihránné krimpování
Průřez kabelového oka	jmen. 70 mm <sup>2</sup>

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## ES EPG/HPG 60 HEX 70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Nářadí



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

### Všeobecné objednací údaje

Typ	EPG 60	Verze
Číslo	<a href="#">2453810000</a>	Lisovací nástroje, Nářadí, Nástroj k nalisování koncovek, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Šestihranné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118468434	
Množství	1 ST	
Typ	HPG 60	Verze
Číslo	<a href="#">2453820000</a>	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Šestihranné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118468427	
Množství	1 ST	

### 70 mm<sup>2</sup>



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M6/-70	Verze
Číslo	<a href="#">1496640000</a>	kabelové oko, konec svorky, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305951	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M8/-70	Verze
Číslo	<a href="#">1496650000</a>	kabelové oko, konec svorky, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305791	
Množství	25 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Příslušenství

Typ	KRN-M10/-70	Verze
Číslo	<a href="#">1496670000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305845	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M12/-70	Verze
Číslo	<a href="#">1495570000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304992	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M14/-70	Verze
Číslo	<a href="#">1495770000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305166	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M16/-70	Verze
Číslo	<a href="#">1495580000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305340	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M20/-70	Verze
Číslo	<a href="#">1495590000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305302	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M6/-70 S	Verze
Číslo	<a href="#">1494850000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304152	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M8/-70 S	Verze
Číslo	<a href="#">1494860000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304527	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M10/-70 S	Verze
Číslo	<a href="#">1494870000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304503	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M12/-70 S	Verze
Číslo	<a href="#">1494880000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304435	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M6/-70 90	Verze
Číslo	<a href="#">1496010000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305609	
Množství	25 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Příslušenství

Typ	KWN-M8/-70 90	Verze
Číslo	<a href="#">1496020000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305180	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M10/-70 90	Verze
Číslo	<a href="#">1496030000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305432	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M12/-70 90	Verze
Číslo	<a href="#">1496040000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305463	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M14/-70 90	Verze
Číslo	<a href="#">1494660000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304183	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M16/-70 90	Verze
Číslo	<a href="#">1496050000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305708	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M20/-70 90	Verze
Číslo	<a href="#">1496070000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305661	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M8/-70 45	Verze
Číslo	<a href="#">1496310000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305944	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M10/-70 45	Verze
Číslo	<a href="#">1496320000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306255	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M12/-70 45	Verze
Číslo	<a href="#">1496330000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305586	
Množství	25 ST	
Typ	VSTN/-70	Verze
Číslo	<a href="#">1494760000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> .Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304299	
Množství	50 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Příslušenství

Typ	KP-M8/-70	Verze
Číslo	<a href="#">1498130000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307351	
Množství	50 ST	
Typ	KP-M10/-70	Verze
Číslo	<a href="#">1498140000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307429	
Množství	50 ST	
Typ	KP-M12/-70	Verze
Číslo	<a href="#">1498150000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307467	
Množství	50 ST	
Typ	KP-M14/-70	Verze
Číslo	<a href="#">1498560000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307696	
Množství	50 ST	
Typ	KP-M16/-70	Verze
Číslo	<a href="#">1498160000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307481	
Množství	50 ST	
Typ	KP-M20/-70	Verze
Číslo	<a href="#">1498170000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307344	
Množství	50 ST	
Typ	KWPN-M8/-70 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497640000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307047	
Množství	25 ST	
Typ	KWPN-M10/-70 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497650000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307177	
Množství	25 ST	
Typ	KWPN-M12/-70 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497660000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307092	
Množství	25 ST	
Typ	KWPN-M16/-70 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497680000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307122	
Množství	25 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Příslušenství

Typ	VPN/-70	Verze
Číslo	<a href="#">1498670000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> ,Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118308020	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M6/-70	Verze
Číslo	<a href="#">1493190000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303261	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M8/-70	Verze
Číslo	<a href="#">1493210000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302875	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M10/-70	Verze
Číslo	<a href="#">1493220000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302882	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M12/-70	Verze
Číslo	<a href="#">1493230000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303032	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M16/-70	Verze
Číslo	<a href="#">1493240000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303131	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M20/-70	Verze
Číslo	<a href="#">1493250000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303087	
Množství	50 ST	
Typ	KSN/-70	Verze
Číslo	<a href="#">1492830000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302585	
Množství	50 ST	
Typ	VPLN/-70	Verze
Číslo	<a href="#">1492940000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> ,Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302738	
Množství	100 ST	
Typ	VSTN/70	Verze
Číslo	<a href="#">1493080000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> ,Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302967	
Množství	50 ST	