

Podobné ilustraci



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Verze	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 185mm ² , Šestihránné krimpování
Číslo objednávky	2505250000
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 185
GTIN (EAN)	4050118519617
Množství	1 items

ES EPG/HPG 60 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	22 mm	Hloubka (v palcích)	0.8661 inch
Výška	42 mm	Výška (v palcích)	1.6535 inch
Šířka	42 mm	Šířka (v palcích)	1.6535 inch
Čistá hmotnost	128 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Krimpovací vložky

Identifikační číslo	25	Šířka krimpování	5 mm
Průřez krimpování, hliník	150	Průřez měděného krimpovaného spoje	185
Krimpovací šířka v mm	5		

Popis kontaktu

Type of contact	Kabelové oko DIN 46235, Kabelové oko DIN 46267 část 1	Průřez vodiče, max. AWG	6/0
Průřez vodiče, min. AWG	6/0	Krimpovací rozsah, max.	185 mm ²

Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	Šestihránné krimpování
Průřez kabelového oka	jmen. 185 mm ²

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG/HPG 60 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nářadí



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Typ	EPG 60	Verze
Číslo	2453810000	Lisovací nástroje, Nářadí, Nástroj k nalisování koncovek, 6mm ² , 300mm ² , Šestihránné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118468434	
Množství	1 ST	
Typ	HPG 60	Verze
Číslo	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Šestihránné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118468427	
Množství	1 ST	

185 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M8/-185	Verze
Číslo	1497290000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306897	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M10/-185	Verze
Číslo	1495430000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304985	
Množství	25 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KRN-M12/-185	Verze
Číslo	1495440000	kabelové oko, konec svorky,185 mm ² ,185 mm ² - 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304947	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M14/-185	Verze
Číslo	1497250000	kabelové oko, konec svorky,185 mm ² ,185 mm ² - 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306880	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M16/-185	Verze
Číslo	1495450000	kabelové oko, konec svorky,185 mm ² ,185 mm ² - 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305036	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M20/-185	Verze
Číslo	1495470000	kabelové oko, konec svorky,185 mm ² ,185 mm ² - 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305005	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M10/-185 S	Verze
Číslo	1494980000	kabelové oko, konec svorky,185 mm ² ,185 mm ² - 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304497	
Množství	10 ST	
Typ	KRN-M12/-185 S	Verze
Číslo	1494990000	kabelové oko, konec svorky,185 mm ² ,185 mm ² - 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304169	
Množství	10 ST	
Typ	KRN-M16/-185 S	Verze
Číslo	1495000000	kabelové oko, konec svorky,185 mm ² ,185 mm ² - 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304367	
Množství	10 ST	
Typ	KWN-M10/-185 90	Verze
Číslo	1494540000	kabelové oko, konec svorky,185 mm ² ,185 mm ² - 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304176	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M12/-185 90	Verze
Číslo	1494550000	kabelové oko, konec svorky,185 mm ² ,185 mm ² - 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304213	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M16/-185 90	Verze
Číslo	1494570000	kabelové oko, konec svorky,185 mm ² ,185 mm ² - 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304329	
Množství	25 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KWN-M20/-185 90	Verze
Číslo	1494580000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304336	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M10/-185 45	Verze
Číslo	1495340000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304589	
Množství	20 ST	
Typ	KWN-M12/-185 45	Verze
Číslo	1495350000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305012	
Množství	20 ST	
Typ	KWN-M16/-185 45	Verze
Číslo	1495370000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305074	
Množství	20 ST	
Typ	KWN-M20/-185 45	Verze
Číslo	1495380000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305135	
Množství	20 ST	
Typ	VSTN/-185	Verze
Číslo	1497390000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ² , 185 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306798	
Množství	25 ST	
Typ	KP-M8/-185	Verze
Číslo	1498540000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307894	
Množství	25 ST	
Typ	KP-M10/-185	Verze
Číslo	1498350000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307665	
Množství	25 ST	
Typ	KP-M12/-185	Verze
Číslo	1498360000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307726	
Množství	25 ST	
Typ	KP-M14/-185	Verze
Číslo	1498590000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307887	
Množství	25 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KP-M16/-185	Verze
Číslo	1498370000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307733	
Množství	25 ST	
Typ	KP-M20/-185	Verze
Číslo	1498380000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307757	
Množství	25 ST	
Typ	KWPN-M8/-185 90	Verze
Číslo	1496800000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306316	
Množství	25 ST	
Typ	KWPN-M10/-185 90	Verze
Číslo	1496690000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306170	
Množství	25 ST	
Typ	KWPN-M12/-185 90	Verze
Číslo	1496700000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306323	
Množství	25 ST	
Typ	KWPN-M16/-185 90	Verze
Číslo	1496710000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306262	
Množství	25 ST	
Typ	KWPN-M20/-185 90	Verze
Číslo	1496720000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306187	
Množství	25 ST	
Typ	VPN/-185	Verze
Číslo	1498720000	kabelové oko, konec svorky, 185 mm ² , 185 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118308051	
Množství	25 ST	

240 mm²



- Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.
- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
 - Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
 - Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
 - Plechová kabelová oka podle DIN 46234
 - Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
 - Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Příslušenství**Všeobecné objednací údaje**

Typ	KRN-M8/-240	Verze
Číslo	1495480000	kabelové oko, konec svorky,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304756	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M10/-240	Verze
Číslo	1495490000	kabelové oko, konec svorky,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305050	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M12/-240	Verze
Číslo	1495500000	kabelové oko, konec svorky,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305142	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M14/-240	Verze
Číslo	1497270000	kabelové oko, konec svorky,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306842	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M16/-240	Verze
Číslo	1495510000	kabelové oko, konec svorky,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304770	
Množství	25 ST	