

**ES EPG/HPG 60 HEX 240****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Podobné ilustraci**

Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 240mm <sup>2</sup> , Šestihránné krimpování
Číslo objednávky	<a href="#">2505260000</a>
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 240
GTIN (EAN)	4050118519648
Množství	1 items

## ES EPG/HPG 60 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	22 mm	Hloubka (v palcích)	0.8661 inch
Výška	42 mm	Výška (v palcích)	1.6535 inch
Šířka	42 mm	Šířka (v palcích)	1.6535 inch
Čistá hmotnost	106 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Krimpovací vložky

Identifikační číslo	28	Šířka krimpování	5 mm
Průřez krimpování, hliník	185	Průřez měděného krimpovaného spoje	240
Krimpovací šířka v mm	5		

## Popis kontaktu

Type of contact	Kabelové oko DIN 46235, Kabelové oko DIN 46267 část 1	Průřez vodiče, max. AWG	450
Průřez vodiče, min. AWG	450	Krimpovací rozsah, max.	240 mm <sup>2</sup>

## Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	Šestihránné krimpování
Průřez kabelového oka	jmen. 240 mm <sup>2</sup>

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## ES EPG/HPG 60 HEX 240

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Nářadí



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

### Všeobecné objednací údaje

Typ	EPG 60	Verze
Číslo	<a href="#">2453810000</a>	Lisovací nástroje, Nářadí, Nástroj k nalisování koncovek, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Šestihránné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118468434	
Množství	1 ST	
Typ	HPG 60	Verze
Číslo	<a href="#">2453820000</a>	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Šestihránné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118468427	
Množství	1 ST	

### 240 mm<sup>2</sup>



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M8/-240	Verze
Číslo	<a href="#">1495480000</a>	kabelové oko, konec svorky, 240 mm <sup>2</sup> , 240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304756	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M10/-240	Verze
Číslo	<a href="#">1495490000</a>	kabelové oko, konec svorky, 240 mm <sup>2</sup> , 240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305050	
Množství	25 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 240

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Příslušenství

Typ	KRN-M12/-240	Verze
Číslo	<a href="#">1495500000</a>	kabelové oko, konec svorky,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305142	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M14/-240	Verze
Číslo	<a href="#">1497270000</a>	kabelové oko, konec svorky,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306842	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M16/-240	Verze
Číslo	<a href="#">1495510000</a>	kabelové oko, konec svorky,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304770	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M20/-240	Verze
Číslo	<a href="#">1495520000</a>	kabelové oko, konec svorky,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305104	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M10/-240 S	Verze
Číslo	<a href="#">1494340000</a>	kabelové oko, konec svorky,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304039	
Množství	5 ST	
Typ	KRN-M12/-240 S	Verze
Číslo	<a href="#">1494350000</a>	kabelové oko, konec svorky,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303933	
Množství	5 ST	
Typ	KRN-M16/-240 S	Verze
Číslo	<a href="#">1494370000</a>	kabelové oko, konec svorky,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304046	
Množství	5 ST	
Typ	KWN-M10/-240 90	Verze
Číslo	<a href="#">1494590000</a>	kabelové oko, konec svorky,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304145	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M12/-240 90	Verze
Číslo	<a href="#">1494610000</a>	kabelové oko, konec svorky,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304244	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M16/-240 90	Verze
Číslo	<a href="#">1494620000</a>	kabelové oko, konec svorky,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304237	
Množství	25 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 240

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Příslušenství

Typ	KWN-M20/-240 90	Verze
Číslo	<a href="#">1494630000</a>	kabelové oko, konec svorky,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304138	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M12/-240 45	Verze
Číslo	<a href="#">1495400000</a>	kabelové oko, konec svorky,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305227	
Množství	15 ST	
Typ	KWN-M16/-240 45	Verze
Číslo	<a href="#">1495410000</a>	kabelové oko, konec svorky,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305203	
Množství	15 ST	
Typ	KWN-M20/-240 45	Verze
Číslo	<a href="#">1495420000</a>	kabelové oko, konec svorky,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305234	
Množství	15 ST	
Typ	VSTN/-240	Verze
Číslo	<a href="#">1497400000</a>	kabelové oko, konec svorky,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> ,Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306965	
Množství	25 ST	
Typ	KP-M10/-240	Verze
Číslo	<a href="#">1498390000</a>	kabelové oko, konec svorky,240 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307818	
Množství	20 ST	
Typ	KP-M12/-240	Verze
Číslo	<a href="#">1498410000</a>	kabelové oko, konec svorky,240 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307672	
Množství	20 ST	
Typ	KP-M14/-240	Verze
Číslo	<a href="#">1498530000</a>	kabelové oko, konec svorky,240 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307689	
Množství	20 ST	
Typ	KP-M16/-240	Verze
Číslo	<a href="#">1498420000</a>	kabelové oko, konec svorky,240 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307825	
Množství	20 ST	
Typ	KP-M20/-240	Verze
Číslo	<a href="#">1498430000</a>	kabelové oko, konec svorky,240 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307832	
Množství	20 ST	