

### Podobné ilustraci



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 6mm <sup>2</sup> , Krimpování - odsazení
Číslo objednávky	<a href="#">2505280000</a>
Typ	ES EPG/HPG 60 DIN 6
GTIN (EAN)	4050118519662
Množství	1 items

## Technické údaje

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	22 mm	Hloubka (v palcích)	0.8661 inch
Výška	42 mm	Výška (v palcích)	1.6535 inch
Šířka	42 mm	Šířka (v palcích)	1.6535 inch
Čistá hmotnost	117.92 g		

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Krimpovací vložky

Šířka krimpování	5 mm	Průřez měděného krimpovaného spoje	6
Krimpovací šířka v mm	5		

### Popis kontaktu

Type of contact	Kabelové oko DIN 46234, Kabelové oko DIN 46341 část 1, Kabelové oko DIN 46230	Průřez vodiče, max. AWG	10
Průřez vodiče, min. AWG	10	Krimpovací rozsah, max.	6 mm <sup>2</sup>

### Údaje o nástroji - krimpování

Krimpování - typ/profil	Krimpování - odsazení
Průřez kabelového oka	jmen. 6 mm <sup>2</sup>

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		